

PHILIPS

超高清行车记录仪

ADR720

超高清 1440p

140° 广角镜头

疲劳驾驶提醒

增强的夜视功能



ADR72BLX1



见证安全行车每一瞬间

碰撞检测和疲劳警示

若发生意外，飞利浦行车记录仪可为您提供保护，让您享受倍感安全的驾驶体验。凭借智能自动功能和 2.5K 超高清视频分辨率，在您需要时提供清晰明了的见证。

轻松可靠

- 启动汽车时自动录制
- 碰撞检测和紧急情况自动录制
- 疲劳驾驶提醒

各种驾驶条件下均可呈现清晰明了的图像

- 增强的夜视功能
- 1440p 超高清品质，呈现鲜明的细节

无论日夜，均可呈现清晰明了的图像

- 140° 广角镜头

随时提供公正的见证

- 即时回放戳记证据

经设计和测试，适用于各种车况

- CCC/CE/FCC 认证，可安全安装和使用
- 专为恶劣驾驶条件设计

产品亮点

自动录制



一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

碰撞检测



在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

疲劳指数



疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。

超高清 1440p



1440p 超高清品质，捕捉鲜明的细节。

夜视功能



日夜捕捉更清晰的细节。具备增强的夜视功能。

视角



优选 140°大广角镜头，轻松捕捉更多场景。

截记证据



即时回放截记证据以澄清现场责任，从而支持并加快保险索赔处理

耐热和抗震

飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。

CCC/CE/FCC 认证

飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。

规格

产品描述

规格: ADR720

技术: 行车记录仪

语言: 英语, 简体中文

工作温度: -10 ~ 65 °C

储存温度: -20 ~ 70 °C

文件格式: MOV、H.264 视频压缩

固定镜头: FOV 140° (对角线) 广角

内存: 128MB NAND 闪存

随机存取存储器: 128M x 16 位 (2GB) DDR3 SDRAM

录制时间: 220 分钟 @ 32GB (2k 超高清)

显示屏: 2 英寸液晶

G-sensor

自动曝光

自动白平衡

夜视功能提升: 是 增强的夜视功能

液晶显示屏自动关闭

无缝循环录制

光圈范围: F/#1.8

碰撞检测

日期和时间戳

影像传感器: 4 百万像素 CMOS

视频分辨率: 超高清 1440p

紧急情况文件保护

录制存储介质 (外置存储器): Micro SD 卡 (最大 128 GB)

接口: 扬声器, 微型 USB 2.0

驾驶员疲劳警示

子类别: 道路保护, 行车 & 停车保护

自动录制

包含附件

汽车用品: 12 伏电源线、安装托架

电源线长度: 4 米

功率: 12-24 伏车载适配器

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 73.2 x 54.3 x 32.3 毫米

产品重量: 60 克

包装盒重量 (含产品): 280 克

市场规格

使用效果: 安全护驾 专业为您

产品亮点: 超高清 1440p

物流信息

EAN (中国): 6947939174300

订购代码 (中国): 17430030

箱规: 1

参考: ADR72BLX1

