

PHILIPS

行车记录仪

ADR800s

自动碰撞检测


疲劳驾驶提醒

135° 广角镜头

增强的夜视功能



ADR80SX1



见证安全行车每一瞬间

碰撞检测和疲劳警示

飞利浦行车记录仪的以下自动安全功能让您倍感安全：碰撞检测和疲劳警示。凭借广角FOV 和夜视改善功能，在任何情况下均能提供清晰明了的见证。

轻松可靠

- 启动汽车时自动录制
- 碰撞检测和紧急情况自动录制
- 疲劳驾驶提醒

无论日夜，均可呈现清晰明了的图像

- 1080p 全高清分辨率，呈现清晰细节
- 135° 度广角镜头

各种驾驶条件下均可呈现清晰明了的图像

- 增强的夜视功能

经设计和测试，适用于各种车况

- CCC/CE/FCC 认证，可安全安装和使用
- 专为恶劣驾驶条件设计

随时提供公正的见证

- 即时回放戳记证据

产品亮点

自动录制



一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

碰撞检测



在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

疲劳指数



疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。

全高清



1080p 全高清分辨率，清晰捕捉细节

夜视功能



日夜捕捉更清晰的细节。具备增强的夜视功能。

视角



使用经验证的 135° 广角镜头，轻松捕捉更多场景。

戳记证据



即时回放戳记证据以澄清现场责任，从而支持并加快保险索赔处理

耐热和抗震

飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。

CCC/CE/FCC 认证

飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。

规格

产品描述

规格: ADR800s

技术: 行车记录仪

工作温度: -10 ~ 65 °C

储存温度: -20 ~ 70 °C

文件格式: .MOV、H.264 视频压缩

固定镜头: 135° 超广角镜头

内存: 64Mb SPI 闪存

随机存取存储器: 64Mx16 位 (1GB) DDR3 SDRAM

录制时间: 32 GB 可录制 320 分钟 (全高清)

显示屏: 2 英寸液晶

G-sensor

自动曝光

自动白平衡

夜视改善功能: 是 增强的夜视功能

液晶显示屏自动关闭

无缝循环录制

光圈范围: F/#2.0

碰撞检测

日期和时间戳

影像传感器: 320 万像素 CMOS

视频分辨率: 全高清 1080P

紧急情况文件保护

录制存储介质 (外置存储器): Micro SD 卡 (最大 64 GB)

接口: HDMI, 迷你 USB 2.0, 扬声器

语言: 中文, 中文

驾驶员疲劳警示

自动录制

包含附件

电源线长度: 4 米

功率: 12-24 伏车载适配器

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 72.8 x 53.3 x 31.34 毫米

产品重量: 57 克

包装盒重量 (含产品): 292 克

市场规格

使用效果: 安全护驾 专业为您

产品亮点: 135° 超广角

物流信息

EAN (中国): 6947939174102

订购代码 (中国): 17410230

箱规: 1

参考: ADR80SX1

