



Philips ADR810
Samochodowy
wideorejestrator jazdy

Full HD 1080p

Automatyczne wykrywanie kolizji
Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie
Szybki zapis w sytuacji awaryjnej



ADR81BLX1

Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze

z funkcją wykrywania kolizji i szybkim zapisem w syt. awaryjnej

Ciesz się spokojem podczas prowadzenia pojazdu — rejestrator jazdy Philips będzie Cię chronił w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Możesz poczuć się bezpiecznie dzięki zautomatyzowanym funkcjom bezpieczeństwa: wykrywaniu kolizji, szybkiemu zapisowi w sytuacji awaryjnej oraz ostrzeżeniu o zmęczeniu.

Krystalicznie czysty obraz niezależnie od warunków jazdy

- Wyraźne szczegóły dzięki rozdzielczości Full HD 1080p
- Doskonały tryb nocny
- Obiektyw szerokokątny 156°

Proste i niezawodne urządzenie z obsługą funkcji awaryjnych

- Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu pojazdu
- Wykrywanie kolizji i automatyczne nagrywanie w sytuacji awaryjnej
- Szybki zapis w sytuacji awaryjnej — zawsze uchwycisz niespodziewane zdarzenia
- Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

Obiektywny dowód w dowolnym czasie

- Jakość oryginalnego wyposażenia
- Natychmiastowe odtwarzanie poparte świadectwem autentyczności nagrania

PHILIPS

Samochodowy wideorejestrator jazdy
Full HD 1080p Automatyczne wykrywanie kolizji, Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie, Szybki zapis w sytuacji awaryjnej

Zalety

ADR81BLX1

Automatyczne nagrywanie



Automatic recording

Zaraz po uruchomieniu pojazdu rejestrator jazdy automatycznie rozpoczyna działanie.

Wykrywanie kolizji



Collision detection

W przypadku kolizji nagranie jest automatycznie zapisywane, aby zabezpieczyć dowody i uniemożliwić ich skasowanie.

Wskaźnik zmęczenia



Fatigue index

Wskaźnik zmęczenia przedstawia postępowanie zmęczenia kierowcy i informuje kierowcę za pomocą wizualnego i dźwiękowego komunikatu ostrzegawczego o konieczności odpoczynku.

Full HD



Full HD

Rejestruj wyraźne szczegóły dzięki rozdzielczości Full HD 1080p

Świadczenie autentyczności nagrania



Natychmiastowe odtwarzanie wsparte świadectwem autentyczności pozwala określić odpowiedzialność na miejscu zdarzenia. Pomaga to w rozpatrzeniu roszczenia ubezpieczeniowego, przyspieszając ten proces.

Szybki zapis w sytuacji awaryjnej



Emergency EasyCaptur

Dzięki funkcji szybkiego zapisu Philips Easy Capture przyciski nagrywania są szybko i łatwo dostępne. Nagrywaj i zapisuj wszystko, co dzieje się na drodze wtedy, gdy tego potrzebujesz — jeden przycisk jest wyraźnie oznaczony na urządzeniu i jeden na przejściówce do gniazda zapalniczki.

Tryb nocny



Night visibility

Rejestruj najdrobniejsze szczegóły w dzień i w nocy. Zoptymalizowany tryb nocny.

Jakość oryginalnego wyposażenia (OE)



Dzięki wielkiemu doświadczeniu na światowym rynku samochodowym firma Philips zapewnia najlepsze działanie w pojazdach i jakość na długi czas. Duża odporność na wysoką temperaturę i drgania potwierdzona certyfikatami CE/FCC gwarantuje bezpieczny montaż, a solidny uchwyt można łatwo zamontować i wyregulować.

Kąt widzenia



Wide angle 156°

Rejestruj więcej dzięki sprawdzonemu obiektywowi szerokokątnemu 156°

Dane techniczne

Opis produktu

- Oznaczenie: ADR810
- Technologia: Samochodowy rejestrator jazdy
- Języki: Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, polski, rosyjski
- Interfejs: Mini USB 2.0, HDMI, głośnik
- Temperatura eksploatacji: Od -10 do 65 °C
- Temperatura przechowywania: Od -20 do 70 °C
- Format plików: .MOV, kompresja wideo H.264
- Obiektyw o stałej ogniskowej: Obiektyw szerokokątny 156°
- Pamięć wewnętrzna: 64 MB SPI Flash
- Pamięć RAM: 64 M x 16 bitów (1 Gb/s) DDR2 SDRAM
- Czas nagrywania: 160 minut nagrania zajmuje 16 GB w jakości Full HD
- Wyświetlacz: 2,7" LCD
- Czujnik G-sensor
- Automatyczna ekspozycja
- Automatyczny balans bieli
- Lepsza widoczność w nocy
- Automatyczne wyłączenie wyświetlacza LCD
- Płynne nagrywanie w pętli
- Automatyczne nagrywanie
- Zakres przesłony: F/#2,0
- Wykrywanie kolizji
- Sygnatura daty i godziny
- Przetwornik obrazu: CMOS 2,1 megapiksela
- Rozdzielczość wideo: Full HD (1920 x 1080p) przy 30 kl./s

- Zabezpieczenie pliku w syt. awaryjnej
- Nośniki nagrywania (pamięć zewnętrzna): Karta Micro SD (do 32 GB)

Dane opakowania

- EAN1: 6947939173983
- EAN3: 6947939173990

Akcesoria w zestawie

- Akcesoria: Przewód 12 V, uchwyt do montażu
- Długość przewodu zasilającego: 4 m
- Moc: Zasilacz samochodowy 12 V

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (D x S x W):
106,7 x 50,0 x 32,5 mm
- Waga produktu: 83 g
- Waga opakowania (z produktem): 370 g

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Strażnik Twojego bezpieczeństwa na drodze
- Najważniejsza cecha produktu: Funkcja szybkiego zapisu w syt. awaryjnej

Dane logistyczne

- EAN: 6947939173983
- Kod zamówienia: 17398330
- Ilość w opakowaniu: 10
- Oznaczenie: ADR81BLX1

