

# PHILIPS

## 行车记录仪

### ADR810s

紧急情况 Easy Capture

疲劳驾驶提醒

166° 超广角

完备的夜视功能



ADR81SX1



## 见证安全行车每一瞬间

### 提供疲劳警示和紧急情况 EasyCapture

若发生意外，飞利浦行车记录仪可为您提供保护，让您尽享安心的驾车体验。凭借紧急情况 EasyCapture、高端的非球面玻璃镜片和超宽 FOV，即便是在晚上，也可提供清晰明了的见证。



#### 轻松可靠

- 启动汽车时自动录制
- 碰撞检测和紧急情况自动录制
- 紧急情况 EasyCapture，随时捕捉意外情况下的图像
- 疲劳驾驶提醒

#### 各种驾驶条件下均可呈现清晰明了的图像

- 1080p 全高清分辨率，呈现清晰细节

#### 无论日夜，均可呈现清晰明了的图像

- 166° 度广角镜头
- 采用非球面玻璃镜片，提供超清晰的图像质量
- 增强的夜视功能

#### 经设计和测试，适用于各种车况

- CCC/CE/FCC 认证，可安全安装和使用
- 专为恶劣驾驶条件设计

# 产品亮点

## 自动录制



一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

## 碰撞检测



在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

## 疲劳指数



疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。

## 紧急情况 Easy Capture



飞利浦 EasyCapture 确保快速便捷的紧急情况录制按钮触手可及。在您需要时捕捉并保存道路上发生的所有事情：一个按钮清晰地标示在设备上，一个按钮位于点烟器适配器上。

## 全高清



1080p 全高清分辨率，清晰捕捉细节

## 夜视功能



日夜捕捉更清晰的细节。具备增强的夜视功能。

## 视角



使用经验证的 166° 度超广角镜头，轻松捕捉更多场景。

## 非球面玻璃镜片



飞利浦在行车记录仪中采用非球面玻璃镜片，可提供超清晰的图像质量。

## 耐热和抗震

飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。

## CCC/CE/FCC 认证

飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。

# 规格

## 产品描述

规格: ADR810s  
技术: 行车记录仪  
工作温度: -10 ~ 65 °C  
储存温度: -20 ~ 70 °C  
文件格式: .MOV、H.264 视频压缩  
固定镜头: 166° 超广角  
内存: 32Mb SPI 闪存  
随机存取存储器: 64Mx16 位 (1GB) DDR3 SDRAM  
录制时间: 32 GB 可录制 320 分钟 (全高清)  
显示屏: 2.7 英寸 LCD  
G-sensor  
自动曝光  
自动白平衡  
夜视改善功能: 是 ISO6400 完备的夜视功能  
液晶显示屏自动关闭  
无缝循环录制

光圈范围: F/#2.0  
碰撞检测  
日期和时间戳  
影像传感器: 210 万像素 CMOS  
视频分辨率: 全高清 1080P  
紧急情况文件保护  
录制存储介质 (外置存储器): Micro SD 卡 (最大 64 GB)  
接口: HDMI, 扬声器, 微型 USB 2.0  
语言: 中文, 中文  
驾驶员疲劳警示  
自动录制

## 包含附件

电源线长度: 4 米  
功率: 12-24 伏车载适配器

## 重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 106.7 x 50.0 x 32.5 毫米  
产品重量: 83 克  
包装盒重量 (含产品): 490 克

## 市场规格

使用效果: 安全护驾 专业为您  
产品亮点: ISO6400 夜间能见度

## 物流信息

EAN (中国): 6947939174089  
订购代码 (中国): 17408930  
箱规: 1  
参考: ADR81SX1  
EAN (EMEA): 8719018010049

