

PHILIPS

后视镜行车记录仪

ADR

自动碰撞检测

疲劳驾驶提醒

后视镜嵌套式安装

140° 广角镜头



ADRM1X1



见证安全行车每一瞬间

采用卡入式后视镜设计和疲劳警示

飞利浦汽车行车记录仪的以下自动安全功能让您倍感安全：碰撞检测和疲劳警示。享受融入了人体工程学后视镜设计的完全车载一体化，提高行车安全性

紧急情况支持，轻松可靠

- 启动汽车时自动录制
- 碰撞检测和紧急情况自动录制
- 疲劳驾驶提醒

无论日夜，均可呈现清晰明了的图像

- 1080p 全高清分辨率，呈现清晰细节
- 增强的夜视功能
- 140° 广角镜头

人体工程学设计，提高了安全性

- 后视镜嵌套式安装，让挡风玻璃更整洁
- 大尺寸后视镜提高安全性

经设计和测试，适用于各种车况

- 在严苛驾驶条件下保持可靠性能
- 通过 CE/FCC 认证，可安全安装和使用

产品亮点

自动录制



一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

碰撞检测



在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

疲劳指数




疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。

全高清



1080p 全高清分辨率，清晰捕捉细节

夜视功能



夜视增强功能，无论白天夜晚，清晰捕捉细节。

广角视野




优选 140°大广角镜头，轻松捕捉更多场景。

后视镜嵌套式安装



后视镜嵌套式安装设计可避免遮挡您的视野。只要安装到后视镜上，您就可以完全忘记它的存在！LCD 屏幕会自动关闭，保证您在驾驶过程中不会分心。

大尺寸后视镜



与普通后视镜相比，飞利浦后视镜嵌套式安装行车记录仪的尺寸几乎大 20%，减少两侧盲点，而 4.5 英寸屏幕也能带来清晰度更高的播放

耐热和抗震

飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。

CE 认证

飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。

规格

产品描述

规格: ADR-M1
技术: 行车记录仪
工作温度: -10°C ~ 65°C °C
储存温度: -20 °C ~ 70°C °C
文件格式: .MOV、H.264 视频压缩
固定镜头: 140° 广角镜头
内存: 32Mb SPI 闪存
随机存取存储器: 64Mx16 位 (1GB) DDR3 SDRAM
录制时间: 16 GB 可录制 160 分钟 (1080P 全高清)
显示屏: 4.5 英寸液晶显示屏
G-sensor
自动曝光
自动白平衡
夜视功能提升: 是 ISO3200 增强夜视功能
液晶显示屏自动关闭
无缝循环录制
碰撞检测和紧急情况录像
光圈范围: F/#1.8
日期和时间戳
影像传感器: 210 万像素 CMOS
视频分辨率: 全高清 1080P
紧急情况文件保护
录制存储介质 (外置存储器): Micro SD 卡 (最大 64 GB)

接口: HDMI, 迷你 USB 2.0, 扬声器
语言: 中文, 中文
驾驶员疲劳警示
子类: 道路保护
自动录制
停车监控: 否

包含附件

汽车用品: 12 伏电源线, 3M 胶 X2

市场规格

使用效果: 安全护驾 专业为您
产品亮点: 后视镜嵌套式安装

订单信息

订单输入: ADRMIX1
订购代码: 17439330

外包装信息

每件毛重: 0.8 千克
高度: 7.0 厘米
长度: 36.0 厘米
每件净重: 783 克
宽度: 13.6 厘米

包装数据

EAN1: 6947939174393
EAN3: 6947939174409
包装类型: 棕色牛卡纸耐压盒

包装产品信息

高度: 4.4 厘米
长度: 32.6 厘米
MOQ (适用于专业人士): 1
每件净重: 337 克
包装数量: 1
宽度: 10.0 厘米
每件毛重: 0.34 千克

电气规格

电源: 12-24 伏/5 伏 - 1 安车载适配器

电子特性

电源线长度: 4 米

