



필립스
욕실 라디오



AE2330



음악과 함께하는 샤워

필립스 욕실용 라디오

필립스 욕실용 라디오 AE2330/00 으로 샤워 중에도 음악을 즐길 수 있습니다. 욕실 어디서든지 사용할 수 있도록 방수 설계되었습니다. 탈부착식 스트랩을 사용하여 빠르고 간편하게 샤워기에 부착할 수 있습니다.

당신이 원하는 모든 것

- 미리 설정된 시간에 라디오를 꺼주는 조절 가능한 타이머
- 미끄럼 방지 및 간편한 손잡이 디자인
- 내장된 시계 기능
- 샤워 또는 목욕 중에도 사용할 수 있는 방수 설계

편리한 사용

- 휴대 사용을 위한 배터리 작동
- 걸기 쉬운 탈부착식 스트랩
- 배터리 부족 표시등으로 전력 수준 알림

PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

편의성

- 디스플레이 자리수 : 5
- 시계 : 취침 타이머
- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이

사운드

- 음향 시스템 : 모노
- 볼륨 컨트롤 : 회전식 (디지털)
- 출력 파워 : 300mW RMS

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM, mW
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝

액세서리

- 기타 : 사용 설명서
- 보증 : 보증서

규격

- 총중량 : 0.61 kg
- 제품 중량 : 0.53 kg
- 본체 깊이 : 61 mm
- 포장 폭 : 90 mm
- 본체 높이 : 153 mm
- 포장 높이 : 169 mm
- 본체 폭 : 88 mm
- 포장 깊이 : 65 mm
- 상자 수량 : 6

소비전력

- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 3
- 배터리 유형 : AA 크기 (LR6)

주요 제품

조절 가능한 타이머

디지털 타이머에 원하는 시간을 설정하여 라디오 재생 시간을 손쉽게 조절할 수 있습니다. 디지털 타이머는 자동으로 시간을 계산하여 세션이 끝날 때 자동으로 전원을 차단합니다.

미끄럼 방지 디자인

손의 자연스러운 곡선에 맞도록 특수 설계되고 매트한 질감으로 양쪽을 처리하여 라디오를 쫓은 손으로 잡을 수 있습니다. 라디오의 밑면은 고무로 처리되어 미끄러질 염려 없이 버튼을 누를 수 있습니다.

배터리 작동

AA 배터리 2개로 작동하는 필립스 시계 라디오는 최적의 휴대성과 설치 편의성을 제공합니다.

내장된 시계

내장된 시계는 정확한 시간을 알려줍니다. 라디오가 꺼져 있는 경우 시계 디스플레이가 들어와 편리하게 사용할 수 있습니다.

탈부착식 스트랩

필립스 욕실용 라디오를 욕실 어느 곳에든지 놓을 수 있도록 탈부착식 스트랩이 제공됩니다. 스트랩을 제거하여 평평한 표면 위에 올려 놓거나, 스트랩을 샤워기, 수도꼭지 또는 수건 걸이에 감아 욕실에서 라디오를 사용할 수 있습니다.

방수 설계

시간이 지나도 라디오의 방수 스피커가 제공하는 음질은 저하되지 않습니다. 세면대 또는 욕조와 같이 젖은 곳에서 사용할 수 있도록 방수 자재와 견고한 기술 디자인으로 설계되었습니다. 샤워 노즐에 걸어 사용할 수 있으며, 라디오 표면에 물줄기가 쏟아져도 고장나지 않습니다.

배터리 부족 표시등



전력이 낮을 경우 배터리 부족 표시등이 켜집니다.



발행 일자 2013-03-04

버전 : 2.1.5

12 NC: 8670 000 63154
EAN: 87 12581 54381 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com