



Philips  
Badkamerradio

Digitale FM/MW-tuner

Spatwaterbestendig  
Klok  
Werkt op batterijen



AE2330



## Zingend onder de douche

met deze badkamerradio

Vul uw badkamer met muziek met de Philips AE2330/00-badkamerradio. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.

### Alles wat u nodig hebt

- De instelbare timer zorgt ervoor dat de radio op een vooraf ingestelde tijd wordt uitgeschakeld
- Antislipontwerp met eenvoudige handgreep
- Ingebouwde klokfunctie
- Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp geschikt voor onder de douche of in bad

### Gebruiksvriendelijk

- Batterijen voor draagbaar gebruik
- Afneembaar koord voor eenvoudig ophangen
- De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau

# PHILIPS

## Specificaties

### Gemak

- Schermcijfers: 5
- Klok: Sleeptimer
- Schermtype: LCD-display

### Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen: 300 mW RMS

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

### Accessoires

- Overig: Gebruikershandleiding
- Garantie: Garantiecertificaat

### Afmetingen

- Brutogewicht: 0,61 kg
- Gewicht van het product: 0,53 kg
- Diepte hoofdunit: 61 mm
- Breedte van de verpakking: 90 mm
- Hoogte hoofdunit: 153 mm
- Hoogte van de verpakking: 169 mm
- Breedte hoofdunit: 88 mm
- Diepte van de verpakking: 65 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 6

### Vermogen

- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 3
- Batterijtype: AA-batterij (LR6)

## Kenmerken

### Instelbare timer

U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

### Antislipontwerp

Het speciale ontwerp van de radio volgt de natuurlijke vorm van de hand en dankzij de matte structuur aan twee zijden kunt u de radio met natte handen vastpakken. De onderkant van de radio is van rubber zodat u de knoppen eenvoudig kunt indrukken zonder dat de radio wegglijdt.

### Gebruik op batterijen

Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor optimale draagbaarheid en plaatsing.

### Ingebouwde klok

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

### Afneembaar koord

De badkamerradio wordt met een afneembaar koord geleverd. U kunt hem dus plaatsen waar u maar wilt. Verwijder het koord als u de radio op een vlak oppervlak wilt zetten of wikkel het koord om de doucheknop, kraan of handdoekstang als u de radio in bad wilt gebruiken.

### Spatwaterbestendig ontwerp

De geluidskwaliteit van de waterdichte luidspreker van de radio blijft altijd even hoog. Dankzij het spatwaterdichte materiaal en het stevige mechanische ontwerp kunt u de radio zelfs in het natste deel van uw badkamer plaatsen, zoals op de wasbak of in de badkuip. U kunt de radio zelfs over de douchekop hangen. De radio is kortstondig bestand tegen waterstralen tegen het oppervlak.

### Indicatie 'batterij bijna leeg'



Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.



Publicatiedatum  
2014-07-18

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 63154  
EAN: 87 12581 54381 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)