

Philips  
Rádio Portátil



AE2480



## Desfrute do sintonizador digital multi-banda

com 40 estações de rádio programadas com acesso de um toque

Rádio portátil compacto com ecrã LCD extra largo de fácil leitura e 40 estações de rádio programadas de sintonizador digital FM/MW/SW/LW

### Desfrute das suas estações favoritas

- Sintonização digital FM/MW/SW/LW
- Entrada para leitor de MP3 para o seu dispositivo de música portátil

### Excelente reprodução de som

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Sistema de som estéreo

### Fácil de utilizar

- Função de relógio integrada
- Despertador e temporizador digitais incorporados
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização mais fácil com pouca luz
- Acesso com 1 toque a 40 estações programadas

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Estações pré-sintonizadas: 40
- Bandas do Rádio: FM, LW, MW, FM estéreo, SW
- Sintonização digital automática

## Som

- Potência de saída (RMS): 1 W
- Diâmetro do altifalante: 2,5" x 2
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Sistema de som: Estéreo

## Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
- Entrada CC: 9 V

## Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Despertador

- Dígitos do Ecrã: 5
- Cor da retroiluminação: Branca
- Tipo de Ecrã: LCD

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Adaptador CA-CC, Cabo áudio, Manual do Utilizador

## Dimensões

- Quantidade de caixas principais: 2
- Dimensões do produto (L x A x P): 218 x 148 x 76 mm
- Peso do produto: 1,33 kg

## Potência

- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6
- Alimentação eléctrica: 220-240 V

# Destaques

## Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

## Sintonização FM/MW/SW/LW PLL

Sintonização digital FM/MW/SW/LW



SLEEPTIMER



Data de publicação  
2011-07-21

Versão: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289  
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)