

AE 3350

Weltempfänger

Produkt- Information



UKW, MW, LW und 9 KW-Bänder

9 gespreizte KW-Bänder

LED-Abstimmanzeige

Externe DC-Anschlußbuchse

Kopfhörerbuchse

Schutztasche

Kurztext: AE3350

VE/PE: 1/-

Philips
Consumer
Electronics



PHILIPS

AE 3350

GERÄTEAUSSTATTUNG

UKW, MW, LW, KW I bis KW 9

Frequenzbereich

UKW: 87,5– 108,0 MHz

LW: 148,5– 283,5 kHz

MW: 526,5– 1605,5 kHz

KW 1: 75 m Band, 3,90– 4,00 MHz

KW 2: 49 m Band, 5,95– 6,20 MHz

KW 3: 41 m Band, 7,10– 7,50 MHz

KW 4: 31 m Band, 9,50– 9,90 MHz

KW 5: 25 m Band, 11,00– 12,05 MHz

KW 6: 22 m Band, 13,60– 13,80 MHz

KW 7: 19 m Band, 15,10– 15,60 MHz

KW 8: 16 m Band, 17,50– 17,90 MHz

KW 9: 13 m Band, 21,40– 21,80 MHz

9 gespreizte KW-Bänder

LED-Abstimmanzeige

Kopfhörer-Anschlußbuchse:

3,5 mm Klinke

Externer Netzanschluß für 3 V DC

Tragetasche im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb: 230 V / 50 Hz

Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V, Type R6

Kopfhörer-Anschlußbuchse:

3,5 mm Klinke

Netzbuchse: 5,5 mm für 3 V DC

Abmessungen (B x H x T):

15,7 x 9,1 x 3,8 cm

Gewicht: 0,85 kg

Philips Consumer Electronics



Weltempfänger AE 3350

- Tuner für UKW, MW, LW und 9 gespreizte KW-Bänder
- LED-Abstimmanzeige
- Kopfhörer-Anschlußbuchse
- Externe DC-Anschlußbuchse
- Tragetasche im Lieferumfang



PHILIPS

Technische Änderungen vorbehalten!

10 / 95 / L