

AE3650

Digitale Wereldontvanger

- **Digitale multiband radio.**
- **FM-stereo, middengolf en 13 kortegolfbanden.**
- **Speciale voorziening voor afstemmen tussen de kortegolfbanden.**
- **Afstemgrid is omschakelbaar tussen 9 en 10 kHz.**
- **20 Voorkeurzenders.**
- **Digitale klok met wekmogelijkheden.**
- **Groot overzichtelijk LCD-display voor radio en klokindicatie's.**
- **Toets voor displayverlichting.**
- **Indicatie voor lage batterijspanning.**
- **FM-stereo weergave via hoofdtelefoon.**
- **Aansluiting voor hoofdtelefoon en netadapter.**
- **Afmetingen (b x h x d) 147 x 89 x 36 mm.**



Let's make things better.



PHILIPS



TYPEBESCHRIJVING

Radio.

- Vier golfgebieden: FM-band, middenband en 2 x kortegolf.
- Indeling kortegolf: 120, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19, 16, 13, 11 m.
- Speciale inschakelbare voorziening die het mogelijk maakt om kortegolf stations te ontvangen die zich bevinden buiten de normale kortegolffbanden.
- Digitale kwarts PLL-synthesizer tuner.
- LCD-display voor alle functie-indicaties.
- 20 Voorkeurzenders.
- AM-afstemgrid is omschakelbaar tussen 9 kHz en 10 kHz.
- Microprocessorgestuurde automatische zoekafstemming en handbediende afstemming op alle banden.
- Automatische FM-fijnafstemming (AFC).
- LCD afstem- en stereo-indicator.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolf zenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM en kortegolfzenders.

Versterker.

- Uitstekende geluidswaergave.
- FM-stereowaergave via hoofdtelefoon.
- Schuifregelaar voor het volume.
- Batterijvoeding.
- Aansluiting voor netadapter en hoofdtelefoon.

Algemeen.

- Digitale 24-uurs klok.
- Alarmfunctie.
- Sluimermogelijkheid in combinatie met een van de 20 voorkeurzenders.
- Eenvoudige instelling van de klok en alarm-tijd.
- LCD-indicatie van de tijd en alarm functies.

PRODUCTINFORMATIE

Radio

Golfbereiken	: 87,5 - 108 MHz
FM-band	: 522 - 1620 kHz (570-187 m)
MG (9 kHz)	: 520 - 1710 kHz

KG

SW1	: 12.30 - 7.40 MHz
120 m band	: 2.30 - 2.55 MHz
90 m band	: 3.15 - 2.55 MHz
75 m band	: 3.85 - 4.05 MHz
60 m band	: 4.70 - 5.15 MHz
49 m band	: 5.75 - 6.30 MHz
41 m band	: 7.05 - 7.40 MHz
SW2	: 9.40 - 26.10 MHz
31 m band	: 9.40 - 10.05 MHz
25 m band	: 11.40 - 12.20 MHz
22 m band	: 13.50 - 13.90 MHz
19 m band	: 14.95 - 15.70 MHz
16 m band	: 17.40 - 18.00 MHz
13 m band	: 21.30 - 21.95 MHz
11 m band	: 25.60 - 26.10 MHz
Antenne	: ferroceptor voor MG : telescoop voor FM en KG

Algemeen

Luidsprekerdiameter	: 57 mm
Piekvermogen	: 250 mW
Aansluitingen	
Hoofdtelefoon	: 3,5 mm plug
Externe voeding	: 4,5 volt gelijkspanning (-' aan centrale pen)
Voeding	: Batterij 4,5 V (3 x 1,5 V Philips R6) : 220 V, 50 / 60 Hz via netadaptor

