



Philips  
Prijenosni radio

**DAB+**

FM digitalni prijemnik  
Napajanje na bateriju ili izmj.  
struju



AE5220

## Odličan zvuk DAB+ radija bilo gdje

Slušajte prijenosni radio AE5220 tvrtke Philips s DAB+ prijemom i uživajte u čistom zvuku. Klasični stolni dizajn, kao i DAB+ i FM memorirane stanice i brzo skeniranje DAB+ radija čine ga savršenim radijem koji ćete nositi uz sebe.

### Uživajte u omiljenim stanicama

- DAB za čist zvuk bez pucketanja
- Kompatibilan s DAB i FM za puni doživljaj radija
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Ugrađeni zvučnik omogućava uživanje u glasnom slušanju radija
- Ukupna izlazna snaga od 6 W RMS

### Jednostavna uporaba

- Brzo skeniranje DAB stanica pruža dodatnu praktičnost
- Indikator slabe baterije obavještava vas o razini napunjenosti baterije
- Mrežno napajanje ili baterija omogućavaju prilagodbu prilikom smještanja

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### DAB



DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

### kompatibilan s DAB i FM




Digitalni radio DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

### Dig. post. s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

### Ugrađeni zvučnik



Zvučnik pruža dobru kvalitetu zvuka i veći užitak.

### Ukupna izlazna snaga od 6 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

### Brzo skeniranje DAB stanica



DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

### Indikator slabe baterije



Indikator slabe baterije počinje svijetliti kada je razina napunjenosti baterije niska.

### Mrežno napajanje ili baterija



Radio tvrtke Philips možete napajati baterijama ili izravnim mrežnim napajanjem te uživati u praktičnosti i prilagodljivosti. Kada mrežna utičnica nije dostupna ili kada ne želite gledati neuredne kabele, jednostavno napajajte uređaj baterijama. Kada trebate stalni i stabilan izvor napajanja, priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Sada doista možete uživati u slobodi slušanja na bilo kojem mjestu.

# Specifikacije

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- DAB: prikaz informacija, smart scan, izbornik
- Frekvencijski pojas tunera: DAB (Band III), FM
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje

## Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Kontrola jačine zvuka: kotačić (analogni)
- Izlazna snaga (RMS): 2 \* 2,5 W

## Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Pozad. osvjet.

## Napajanje

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Broj baterija: 4
- Napon baterije: 1,5 V

## Dodatna oprema

- AC adapter
- Kratke upute za korisnike

## Dimenzije

- Dubina glavne jedinice: 152 mm
- Visina glavne jedinice: 155 mm
- Širina glavne jedinice: 286 mm
- Masa proizvoda: 1,386 kg



Datum izdavanja  
2020-05-20

Verzija: 4.0.10

12 NC: 8670 001 14884  
EAN: 87 12581 72141 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)