



Philips
Draagbare radio

DAB+
Digitale FM-tuner
Batterij/netvoeding

AE5220

Overal een topgeluid met DAB+-radio

Stem af op het glasheldere geluid van de draagbare Philips AE5220-radio met DAB-ontvangst. Het klassieke ontwerp en de DAB+- en DAB FM-voorkeuzenders met snelscannende DAB-radio maken hem tot een onmisbare entertainmentbron.

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders

- DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit
- Totaal uitgangsvermogen van 6 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Snel scannen van DAB-stations voor extra gebruiksgemak
- De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
- Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing

PHILIPS

Kenmerken

DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de


zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Ingebouwde luidspreker



Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.

Totaal uitgangsvermogen van 6 W RMS RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel

geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Snel scannen van DAB-stations



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Indicatie 'batterij bijna leeg'



Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Infoscherm, Smart Scan, Menu
- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,5 W

Comfort

- Schermtype: LCD-display
- Achtergrondverlichting

Vermogen

- Netspanning: Wisselstroom 5,5 V, 1,5 A
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Aantal batterijen: 4
- Batterijvoltage: 1,5 volt

Accessoires

- AC-adapter
- Snelstartgids

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 152 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 155 millimeter
- Breedte hoofdunit: 286 millimeter
- Gewicht van het product: 1,386 kg



Publicatiedatum
2019-06-10

Versie: 3.0.9

12 NC: 8670 001 14884
EAN: 08 71258 17214 11

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com