



Philips  
Přenosné rádio

DAB+/FM, digitální ladění

20 předvoleb

Konektor sluchátek

Baterie nebo střídavý proud

AE5430

## Skvělý zvuk rádia DAB+ kdekoli

Naladte si čistý zvuk na přenosném rádiu Philips AE5430/10 se systémem DAB+. Klasický stolní design a možnost předvolby stanic DAB+ a DAB FM s rychlým vyhledáváním rádia DAB+ z něj dělají ideálního společníka.

### Užijte si digitální kvalitu rádia DAB

- DAB pro zážitek z čistého zvuku rádia bez praskání
- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia

### Snadné použití

- Rychlé vyhledávání stanic DAB pro zvýšené pohodlí
- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Provoz na baterie pro možnost přenášení

# PHILIPS

Přenosné rádio

DAB+/FM, digitální ladění 20 předvoleb, Konektor sluchátek, Baterie nebo střídavý proud

# Specifikace

## Tuner/příjem/vysílání

- Příjem v systému DAB: informační displej, Smart Scan, nabídka
- Pásmo tuneru: FM, Systém DAB (pásmo III)
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 2 W

## Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 1

## Možnosti připojení

- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)

## Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LCD
- Barva podsvětlení: bílá

## Spotřeba

- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 4
- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Typ zdroje: Vstup AC
- Vstupní stejnosměrné napětí: 6 V
- Napájení: 220–240 V

## Příslušenství

- Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosc.
- Záruka: Záruční list
- Jiné: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka

## Rozměry

- Hloubka hlavní jednotky: 79 mm
- Výška hlavní jednotky: 137 mm
- Šířka hlavní jednotky: 210 mm
- Hloubka balení: 106 mm
- Výška balení: 156 mm
- Šířka balení: 276 mm
- Hrubá hmotnost: 1,03 kg
- Hmotnost: 0,78 kg

DIGITALRADIO



AE5430/10

# Přednosti

## Příjem v systému DAB



Digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice. Takže během cesty není nutné přeladovat.

## Kompatibilní s DAB a FM



Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting - Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

## Velký podsvícený LCD displej



Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

## Provoz na baterie

Napájení radiobudíku Philips zajišťují dvě baterie AA, aby byla zajištěna optimální přenositelnost a umístění.



Datum vydání 2014-07-10

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 78464  
EAN: 87 12581 60863 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)