




Philips
Radiobudík

DAB+
Digitální tuner FM
Konektor sluchátek



AE8000

Užijte si tisíce internetových rádiových stanic

s DAB+ a FM

Získejte přístup ke světovým rádiovým stanicím díky Philips AE8000. S FM, DAB+ a internetovým rádiem oděným do elegantního, klasického dřevěného designu je to váš ideální společník.

Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové

- Vychutnejte si bezplatné internetové rozhlasové stanice podle vaší nálady
- Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání
- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
- Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Snadné použití

- Rychlé vyhledávání stanic DAB pro zvýšené pohodlí
- Velký displej pro snadné prohlížení
- Vestavěné hodiny
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

PHILIPS

Přednosti

Internetové rozhlasové stanice zdarma



Obrovská sbírka bezplatných internetových rozhlasových stanic zajistí neomezenou dodávku kvalitní hudby, která je vhodná pro jakoukoliv náladu.

Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání



Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB+ si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.


Kompatibilní s DAB a FM



Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle


analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

Digitální tuner se 20 předvolbami




Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Vestavěný reproduktor



Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky čemuž přináší poslech ještě větší požitek.

Rychlé vyhledávání stanic DAB



Digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice. Takže během cesty není nutné přeladovat.

Velký displej

Velký displej umožňuje snadnou čitelnost obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým postižením.

Vestavěné hodiny

Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. Z důvodu většího pohodlí jsou při vypnutém rádiu jsou automaticky zobrazeny.

Konektor pro sluchátka

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.

Specifikace

Tuner/příjem/vysílání

- Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, Smart Scan
- Předvolby stanic: 10
- Pásmo tuneru: FM, FM stereo, Systém DAB (pásmo III), Internetové rádio
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění
- Automatické digitální ladění: Ano

Zvuk

- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
- Zvukový systém: Mono
- Výstupní výkon (RMS): 5 W

Možnosti připojení

- 3,5mm konektor sluchátek: Ano
- Aux in: Ano

Pohodlí

- Barva podsvětlení: bílá
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Typ obrazovky: Bodový rastr
- Budíky: Příjem v systému DAB, FM, Internetové rádio

Příslušenství

- Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosc.
- Jiné: Uživatelská příručka
- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač

Rozměry

- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Výška hlavní jednotky: 116 mm
- Šířka hlavní jednotky: 220 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 143 mm
- Hmotnost výrobku: 1,19 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 287 x 170 x 153 mm
- Hmotnost včetně balení: 1,5 kg

Spotřeba

- Vstupní stejnosměrné napětí: 9 V
- Napájení: 220–240 V
- Napájení ze sítě: 5,5 V AC, 1,5 A

Displej

- Rozlišení: 128 x 64 pixelů



Datum vydání 2017-09-22

Verze: 9.0.9

12 NC: 8670 001 23206
EAN: 48 95185 60637 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com