




Philips
Internetradio mit DAB+

DAB+
Digitaler UKW-Tuner
Kopfhöreranschluss



AE8000

Genießen Sie Tausende kostenlose Internet-Radiosender
mit DAB+ und FM

Greifen Sie auf Radiosender weltweit zu mit Philips AE8000. Mit FM-, DAB+- und Internetradio im klassisch-elegantem Holzdesign ist dies Ihr idealer Begleiter.

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Kostenlose Internet-Radiosender für jeden Geschmack
- Klarer und rauschfreier DAB+ Radioempfang
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss
- Digitale Abstimmung mit 20 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke

Einfache Bedienung

- Schnellsuchfunktion für DAB-Sender bietet noch mehr Komfort
- Großes Display für einfache Ablesbarkeit
- Integrierte Uhr
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

PHILIPS

Besonderheiten

Kostenlose Internet-Radiosender



Die breite Palette an kostenlosen Internet-Radiosendern versorgt Sie unbegrenzt mit hochwertiger Musik für jeden Geschmack.

Klarer, rauschfreier DAB+ Radioempfang



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+ Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.


DAB- und UKW-kompatibel



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues


Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Digitale Abstimmung (20 Plätze)



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Integrierter Lautsprecher



Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.

Schnellsuchfunktion für DAB-Sender



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Großes Display

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

Integrierte Uhr

Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.

Stereokopfhöreranschluss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Programmspeicherplätze: 10
- Frequenzbänder: UKW, UKW-Stereo, DAB (Band III), Internetradio
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning
- Autom. digitales Tuning

Ton

- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Sound System: mono
- Ausgangsleistung (RMS): 5 W

Anschlüsse

- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Aux-Eingang

Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: LCD-Display
- Bildschirmtyp: Punktmatrix
- Alarmer: DAB, UKW, Internetradio

Zubehör

- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Höhe des Hauptgeräts: 116 mm
- Breite des Hauptgeräts: 220 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 143 mm
- Produktgewicht: 1,19 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 287 x 170 x 153 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,5 kg

Leistung

- DC-Eingangsspannung: 9 V
- Stromversorgung: 220 bis 240 V
- Netzstrom: 5,5 VAC, 1,5 A

Anzeige

- Auflösung: 128 x 64 Pixel



Ausstellungsdatum
2017-11-09

Version: 9.0.9

12 NC: 8670 001 23206
EAN: 48 95185 60637 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com