




Philips
Bluetooth®-i hi-fi-adapter



AEA2500

Mängige hi-fi-ga nutitefonist juhtmevabalt muusikat

Bluetoothiga varustatud

Philipsi Bluetooth®-i hi-fi-adapter muudab teie hi-fi- või lauaarvuti kõlarisüsteemi juhtmevabaks helisüsteemiks. Lihtsalt ühendage adapter ja oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes muusikat oma nutitefonist, tahvelarvutist või muust Bluetoothiga varustatud seadmest.

Juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i tehnoloogia abil

- Töötab Bluetooth®-i tehnoloogia abil iga nutitelefoni või tahvelarvutiga
- Ühendub juhtmevabalt Bluetooth®-i tehnoloogia kaudu
- Voogedastage Bluetooth®-i tehnoloogia abil iga nutitelefoni või tahvelarvutiga
- Voogedastage oma nutitelefoni või tahvelarvuti muusikarakendustest muusikat hi-fi-seadmesse
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitefonidel
- Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus

Muudab teie hi-fi juhtmevabaks helisüsteemiks

- Ühendub peaaegu kõigi hi-fi-seadmete või lauaarvutite kõlarisüsteemiga
- Adapteriga ühendamiseks kasutatakse RCA-d või 3,5 mm pistikut
- Nautige oma nutitefonist veelgi paremat heli

Lihtne kasutada

- Isehäälestuvat seadet on lihtne kasutada
- Sile ja kompaktne disain

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-ale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Kõrge kvaliteediga Bluetooth®



Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-koodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Hi-Fi adapter on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristallselget heli. Uusimate Android™ nutitelefoni, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

RCA- või 3,5 mm pistik

Standardne analoog-RCA-pistik või 3,5 mm pistik (komplektis on kaablid).

Nautige paremat heli


Armastate muusikat ja teil on nutitelefoni või tahvelarvutis tohutu muusikakogu. Kuid sisseehitatud kõlarite kaudu ei kõla see päris nii

nagu vaja. Bluetooth®-i hi-fi-adapteriga saate kuulata oma lemmikmuusikat parema heliga.

Isehäälestuv

Bluetooth®-i hi-fi-adapteri saate hõlpsasti oma lemmik hi-fi-seadmega ühendada. Lihtsalt ühendage see RCA- või 3,5 mm pistikuga ja oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes muusikat oma nutitelefoni või tahvelarvutist.

Bluetooth®-i ühilduvus



Bluetooth® Hi-Fi adapter kasutab nutitelefoni või tahvelarvuti ühendamiseks Bluetooth®-i.

Kompaktne disain



Bluetooth®-i hi-fi-adapteril on kompaktne ja voolujooneline disain, see näeb teie hi-fi-seadmel täiuslik välja.


Ühildub nutitelefoni või tahvelarvutiga



Bluetooth®-i Hi-Fi-adapter töötab Bluetooth®-iga varustatud telefonide ja tahvelarvutitega. Lihtsalt lülitage Bluetooth® sisse, ühenduge hi-fi-adapteriga ja mängige oma


hi-fi-seadmega muusikat oma nutitelefoni või tahvelarvutist.

Voogedastage muusikat oma muusikakogust



Salvestate oma muusika nutitelefoni või tahvelarvutisse. Bluetooth®-i Hi-Fi-adapteriga saate voogedastada kogu oma muusika muusikakogust oma Hi-Fi-süsteemi.

Voogedastage muusikat veebipõhistest muusikarakendustest



Igal muusikasõbral on mobiilseadmes talle meelepärane veebipõhine raadiorakendus. Nüüd saate neid otse oma hi-fi-seadmes mängida.

Töötab enamiku hi-fi-süsteemidega



Saate Bluetooth®-i hi-fi-adapteri ühendada peaaegu ükskõik millise hi-fi-seadme või lauaarvuti kõlariga, kasutades standardset analoog-RCA-pistikut või 3,5 mm pistikut.



Spetsifikatsioon

Ühenduvus

- NFC-tehnoloogia
- Bluetoothi versioon: 3,0
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetooth: toetab aptX ja AAC voogedastust
- Bluetoothi ulatus: Kuni 10 m
- RCA Aux-sisend
- Helisisend (3,5 mm)

Tarvikud

- Vahelduvvooluadapter

- Kaablid: RCA 3,5 mm kaablitesse
- Kiirjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 74 x 22 x 74 mm
- Toote kaal: 0,04 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 100–240 V, 50–60 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-02-28

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 001 03015
EAN: 08 71258 16878 16

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com