



Philips
Radiobudík s předpovědí
počasí

Pokojevá/venkovní teplota

AJ260



Informace na dotek prstu

Začněte den správně – každý den. Kompaktní radiobudík Philips s předpovědí počasí disponuje hodinami řízenými rádiem a grafickými ikonami předpovědi počasí s vícebarevnými světelnými indikátory. Spolehlivá předpověď počasí rovněž zajišťuje vaši dochvilnost – vždy.

Moderní design se všemi funkcemi, které potřebujete

- Zobrazení předpovědi počasí s grafickými animacemi
- Vícebarevný světelný indikátor počasí
- Zobrazení vnější i pokojové teploty
- Vestavěný vlhkoměr zobrazující pokojovou vlhkost
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Začněte den podle sebe

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Dvojitě buzení

Udrží vás dochvilným - vždycky

- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Digitální rádiem řízené hodiny pro přesné nastavení času


PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Zobrazení předpovědi počasí


Zobrazení předpovědi počasí s grafickými animacemi

Vícebarevný světelný indikátor



Tento skvělý vícebarevný světelný indikátor počasí se rozsvítí různými barvami v závislosti na povětrnostních podmínkách. Od oranžové při slunných dnech, modré při zamračených dnech po fialovou barvu signalizující deštivé dny – vždy můžete říci, jaké je počasí, a to dokonce i tehdy, jste-li od radiobudíku daleko.

Zobrazení teploty



Informace o počasí na dosah. Radiobudík Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje údaj o venkovní teplotě.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení.

Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

Rádiem řízené hodiny

Rádiem řízené hodiny se automaticky synchronizují se standardním časem místního rádiového vysílání, takže se nemusíte starat o seřizování a kontrolu přesnosti. Přesný čas bez zpoždění se kontroluje denně nebo když jsou hodiny zapnuté. Už nemusíte mít problém s dochvilností!



DIGITAL
TUNER



Specifikace

Předpověď počasí

- Stav: jasno, zataženo, polojasno, déšť, bouřka, sníh
- Světelný indikátor: oranžová (slunečno), modrá (zataženo), světlemodrá (polojasno), nachová (déšť), červená (bouřka), bílá (sníh)

Pokožový teploměr

- Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
- Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

Venkovní teploměr

- Bezdrátový přenos: 50 m (otevřený prostor)
- Přenosový kmitočet RF: 433 MHz
- Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
- Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

pokožový vlhkoměr

- Rozsah relativní vlhkosti: 20% až 90% RH
- Rozlišení vlhkosti: 1% RH

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Předvolby stanic: 10
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Pohodlí

- Budíky: 24 hodinový cyklus, Buzení rádiem, Signál budíku, duální budík, jemné buzení, Opakovat buzení (funkce snooze)
- Barva podsvětlení: bílá

- Hodiny: Digitální, Časovač
- Vylepšení hodin: Rádiem řízené hodiny
- Vylepšení displeje: Řízení jasu
- Typ obrazovky: Displej LCD

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 80 mW RMS

Příslušenství

- Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosc.
- Jiné: Uživatelský manuál
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 0,55 kg
- Hloubka balení: 80 mm
- Výška balení: 140 mm
- Šířka balení: 288 mm
- Hmotnost: 0,4 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 43 mm
- Výška hlavní jednotky: 105 mm
- Šířka hlavní jednotky: 169 mm

Spotřeba

- Typ baterie: Velikost AAA (LR3)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 4
- Typ zdroje: Vstup AC



Datum vydání 2011-09-22

Verze: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com