



Philips  
Station du système de  
divertissement

Station d'accueil pour iPod et GoGear

2 alarmes



AJ300D

# Écoutez et rechargez votre iPod

Technologie wOOx pour des basses puissantes

Laissez votre baladeur s'exprimer à la maison! Placez votre lecteur iPod ou GoGear dans la station d'accueil AJ300D du système de divertissement, équipé de puissantes basses et d'une puissance de sortie effective de 12 W. Profitez d'un son de qualité et démarrez chaque jour en musique.

## Un son riche et cristallin

- Écoutez la musique de votre iPod ou GoGear tout en chargeant sa batterie
- Pour des basses profondes et puissantes
- Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

## Le rythme de votre journée

- Réveillez-vous au son de votre lecteur iPod ou GoGear
- Programmation de 2 alarmes
- Syntoniseur numérique avec mémoire

## Facile à utiliser

- 5 boutons de présélection pour vos stations de radio préférées
- Télécommande unifiée pour le système et le iPod

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Spécifications

### Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

### Compatible avec GoGear

- Compatible avec: HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

### Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 5
- Antenne: Antenne FM

### Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, GoGear – Chargement, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

### Commodité

- Horloge/version: Numérique
- Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, Programmation de 2 alarmes, Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Minuterie de veille
- Affichage: ACL

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Bleu

### Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 6 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

### Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 5
- Haut-parleurs - améliorations: Caisson de basses wOOx
- Système d'aimant à néodyme

### Connectivité

- Entrée auxiliaire: Entrée de ligne 3,5 mm

### Alimentation

- Alimentation
- Type d'adaptateur: 100-240 V, 50/60 Hz

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 161 x 191 x 164 mm
- Poids: 1,34 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 248 x 224 x 212 mm
- Poids incluant l'emballage: 1,94 kg

## Caractéristiques

### Technologie wOOx™

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes haut-parleurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le haut-parleur de basses et celui des aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

### Entrée auxiliaire

Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

### Réveillez-vous avec votre iPod/GoGear

Réveillez-vous au son de votre lecteur iPod ou GoGear

### Syntoniseur numérique avec mémoire

Syntoniseur numérique avec mémoire

### 5 boutons de présélection pour stations

Accédez à votre station préférée au toucher d'un bouton



Date de publication  
2011-05-24

Version: 2.1.8

12 NC: 8670 000 26955  
UPC: 6 09585 12487 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)