



Philips
Radiobudík

Zrcadlová úprava displeje

FM, analogové ladění

Duální budík

Vestavěný zvukový kabel

AJ3231

Začněte den podle svého!

Buzení rádiem nebo signálem.

Elegantní zrcadlový displej činí z tohoto přístroje ideálního společníka k posteli. Se zabudovaným rádiem FM/MW si jistě vychutnáte poslech oblíbené stanice i při probouzení.

Pro připojení k vašemu přenosnému hudebnímu systému je též vybaven ext. vstupem.

Začněte den podle sebe

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Opakovat buzení pro další odložené buzení

Vše, co potřebujete

- Tuner FM/MW pro poslech rádia
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení


Snadné použití

- Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení
- Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

PHILIPS


Přednosti

Buzení rozhlasem nebo signálem




Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Duální budík




Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Opakovat buzení



Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvíli spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Tuner FM/MW



Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo

zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Nastavitelný jas displeje

Nastavitelný jas displeje vám umožňuje upravit displej podle svých potřeb.

Záložní baterie

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Specifikace

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 100 mW RMS

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa MW, Anténa FM
- Pásmo tuneru: MW, FM

Pohodlí

- Budíky: Buzení rádiem, Signál budíku, 24 hodinový cyklus, Opakovat buzení (funkce snooze)
- Počet znaků displeje: 4
- Hodiny: Digitální, Časovač

Příslušenství

- Jiné: Uživatelská příručka
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 73 mm
- Výška balení: 170 mm
- Typ balení: D-box
- Šířka balení: 148 mm
- Hmotnost výrobku: 0,9 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 61 mm
- Výška hlavní jednotky: 140 mm
- Šířka hlavní jednotky: 140 mm

Spotřeba

- Typ baterie: 6F22 9 V
- Napětí baterie: 9 V
- Počet baterií: 1
- Typ zdroje: Vstup AC



Datum vydání 2015-01-22

Verze: 1.0.8

12 NC: 8670 000 37871
EAN: 87 12581 40273 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com