



Philips
iPod/iPhone-kelloradio

30-nastainen liitäntä

iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
2 W



AJ3270D

Herää iPod/iPhone-musiikkiin

Aloita päiväsi oikein - lempimusiikkiasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa uusimmat iPod-/iPhone-mallit, vaikka ne olisivat suojakoteloidissaan. Voit myös halutessasi herätä radion tai summerin ääneen.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Kokonaislähtöteho 2 W RMS

Helppokäyttöinen

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
- Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
- Herää aamuun miellyttävästi
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

PHILIPS

Kohokohdat

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhone'n sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman

avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhone'n toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Uniajastin




Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyä sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

2 W RMS



Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyyttä määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Kaksi herätysaikaa



Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Kellon automaattinen synkronointi



Telakointijärjestelmä synkronoi kellon automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa manuaalisesti.

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod mini, Väri näyttöinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod nano

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, iPhonen lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni
- Taajuusalue: 87,5-108 MHz

Käytön mukavuus

- Kello/versio: Digitaalinen
- Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin, Kaksi herätysaikaa, iPod-herätys

- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
- Näyttötyyppi: 5-numeroinen näyttö

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 1

Mitat

- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (L x K x S): 130 x 73 x 146 mm
- Pakkauksen leveys: 136 mm
- Pakkauksen syvyys: 209 mm
- Pakkauksen korkeus: 87 mm
- Kokonaispaino: 0,95 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Virta

- Verkkovirta: 100–240 V
- Akkujen määrä: 1
- Paristo: CR2032 (mukana)



Julkaisupäivä 2014-08-30

Versio: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083
EAN: 87 12581 59193 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com