



„Philips“
Laikrodis-radijas, skirtas
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
2 W



AJ3275D



Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“

Maloniai ir tinkamai pradėkite dieną, klausydamiesi mėgstamos muzikos iš „iPod“ / „iPhone“. Šiame kompaktišrame laikrodyje galima leisti ir krauti „iPod“ / „iPhone“ net nenuėmus apsauginio dėklo (per „Lightning“ jungtį). Jei norite, atsibuskite žadinami radijo ar žadintuvo.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 2 W RMS bendroji išvesties galia
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti

- Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui
- Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi
- Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išjungus energijai

Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

PHILIPS

Ypatybės

FM išankstinis funkcijų nustatymas



Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygiamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

2 W RMS



Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W RMS. RMS (angl. Root Mean Square –) yra

garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, kuris perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbį, ir jautrumas nurodo sukuriamą garso galią. Kuo didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, kurią sukuria garsiakalbis.


Automatinio sinchronizavimo laikas

Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį

Dvigubas signalas



„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.


Švelnus žadinimas



Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas

palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis



Išsijungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylų budėjimo režimą. Išsijungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.

Nustatomas ekrano ryškumas

Nustatomas ekrano ryškumas leidžia nustatyti ekraną pagal savo poreikius.



Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“ / „iPhone“
su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 2 W

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod nano“ (7-oji karta)

Garso atkūrimas

- Peržiūros režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas

Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvus

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, Zirzeklis
- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas

- Ekranas tipas: LED ekranas
- Fono spalva: Žalias
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas

- Garso sistema: Mono
- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V
- Maitinimo tipas: AC įvestis, 5 V, 2 A
- Maitinimo elementų skaičius: 1
- Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 130 x 76 x 145 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 211 x 89 x 140 mm
- Svoris: 0,6 kg
- Svoris su pakuote: 1,3 kg

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris
- Greitos pradžios vadovas
- Tarptautinės garantijos lapas



Išleidimo data 2014-10-29

Versija: 5.1.3

12 NC: 8670 001 02145
EAN: 08 71258 16844 02

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com