

Philips  
Radiobudík

### Velký displej

FM, digitální ladění  
Duální budík  
Zálohování času a budíku

AJ3400



## Vždy s přehledem, vždy včas

díky velkému displeji

Tento radiobudík značky Philips vám poskytne to nejlepší rádio s digitálním laděním FM. Na velkém displeji ihned vidíte, kolik je hodin, a vestavěné záložní napájení se postará o to, abyste se probudili včas i v případě výpadku elektrické sítě.

### Vše, co potřebujete

- Velký displej pro snadné prohlížení
- Digitální tuner FM s předvolbami
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

### Snadné použití

- Jednoduché nastavení hodin pro změnu času nebo budíku bez návodu
- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Opakovat buzení pro další odložené buzení
- Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

# PHILIPS

## Přednosti

### Velký displej

Velký displej umožňuje snadnou čitelnost obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým postižením.

### Digitální tuner FM s předvolbami




Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

### Jednoduché nastavení hodin


Nastavení času a budíku je tak snadné, že jej není nutné uvádět ve stručném návodu nebo návodu k použití. Chcete-li nastavit čas a budík, stačí se podívat na popsaná tlačítka radiobudíku.

### Buzení rozhlasem nebo signálem




Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

### Duální budík



Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

### Opakovat buzení



Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík

zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

### Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

### Záložní baterie

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

# Specifikace

## Hodiny

- Typ: Digitální
- Displej: LED
- Formát času: 24hodinový

## Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Bzučák, Rádio FM
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- 24hodinové nastavení budíků
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Rozsah frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
- Počet předvoleb stanic: 10 FM
- Anténa: Anténa FM

## Pohodlí

- Jas displeje: Vysoký/nízký

## Zvuk

- Zvukový systém: Mono

- Výstupní výkon (RMS): 400 mW
- Ovládání hlasitosti: digitální

## Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie při provozu: 1,2
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Typ baterie: AAA
- Počet baterií: 2

## Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 191 x 103 x 69,5 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 234 x 74 x 110 mm
- Hmotnost výrobku: 0,33 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,4 kg

## Příslušenství

- Síťový adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2022-04-29

Verze: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98226  
EAN: 08 71258 16693 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)