



Philips
Radio sa satom

Veliki zaslon

FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm

AJ3400

Uvijek jasna slika, uvijek na vrijeme

uz veliki zaslon

Uz odličan zvuk i izuzetnu praktičnost, ovaj radio sa satom tvrtke Philips donosi najbolje radijske sadržaje s FM digitalnim podešavanjem. Velik zaslon omogućuje jasan prikaz vremena, a ugrađeno rezervno napajanje jamči vam buđenje na vrijeme čak i u slučaju prekida napajanja.

Sve što vam treba

- Veliki zaslon za bolji pregled
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Jednostavna uporaba

- Postavljanje sata tako je jednostavno da vam ne trebaju upute za postavljanje vremena i alarma
- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu
- Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu
- Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

PHILIPS

Istaknute znač.

Veliki zaslon

Veliki zaslon omogućava lak pregled sadržaja. To znači da lako možete pročitati vrijeme i alarm, čak i s veće udaljenosti. Idealan je za starije ili slabovidne osobe.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama




Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirici na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Lako postavljanje sata


Postavljanje vremena i alarma tako je jednostavno da ne morate koristiti Kratke upute ili Upute za korištenje. Kako biste postavili vrijeme i alarm, jednostavno koristite gumbe na glatkom zaslonu radija sa satom.

Buđenje uz radio ili zujalicu




Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Dvostruki alarm



Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Ponavljanje alarma



Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm

ogłosi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglositi. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Sleep timer



Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastaviti će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspate uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Baterija za rezervno napajanje

Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Specifikacije

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Zaslon: LED
- Format vremena: 24 h

Budilica

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Zujalica, FM radio
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Broj memoriranih stanica: 10 FM
- Antenski: FM antena

Praktičnost

- Svjetlina zaslona: Slaba/jaka

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono

- Izlazna snaga (RMS): 400 mW
- Regulator glasnoće: digitalno

Napajanje

- Vrsta napajanja: AC ulaz
- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije tijekom rada: 1,2
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AAA
- Broj baterija: 2

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 191 x 103 x 69,5 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 234 x 74 x 110 mm
- Masa proizvoda: 0,33 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,4 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter
- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list



Datum izdavanja
2022-04-29

Verzija: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com