



Philips  
Digitāli regulējams radio  
pulkstenis

### Liels displejs

FM/MW, digitālā regulēšana  
Modinātāja signāls  
Pulkst. un mod. rez. barošana



AJ3551

## Radio pulkstenis ar lielu displeju

Jūsu ģimenei patiks lietot šo Philips radio pulksteni. Liels un gaišs gaismas diožu displejs parāda gan pašreizējo laiku, gan modinātāja iestatītos laikus, kurus ir viegli nolasīt pat tumsā. Trīs priekšpusē esošās ripas ļauj vienkārši veikt iestatīšanu.

#### Vienkārša lietošana

- Vienkārša pulksteņa iestatīšana standarta laika rādīšanai un modināšanai
- Vienkārši apskatāms liels displejs
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai


#### Viss nepieciešamais

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
- Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Regulējamais taimeris izslēdz radio iepriekš iestatītā laikā

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Mosties, dzirdot radio vai modinātāju



Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

### Regulējams displeja spilgtums

Regulējams displeja spilgtums sniedz iespēju pielāgot displeju savām vajadzībām.

### Pakāpeniska modināšana



Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla

skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.


### Vienkārša pulksteņa iestatīšana

Laika un modinātāja iestatīšana ir tik vienkārša, ka jums, iespējams, pat nevajadzēs ieskatīties ātras darba sākšanas vai lietotāja pamācībā. Lai iestatītu laiku un modinātāju, vienkārši izmantojiet radio pulksteņa viegli piespiežamās pogas.

### Liels displejs

Liels displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām varat nolasīt laiku, datumu un modināšanas laiku pat no attāluma. Displejs ir ideāli piemērots vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar pavājinātu redzi.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

### Regulējams taimeris

Radio skanēšanas laiku var viegli regulēt, digitālajā taimerī iestatot vēlamo minūšu skaitu. Taimeris automātiski atskaita laiku un sesijas beigās izslēdz radio.

## Specifikācijas

### Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, zummera modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms)
- Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LED displejs
- Pulksteņa uzlabojumi: pulksteņa nodrošinājums

### Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska skenēšana

### Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)

### Piederumi

- Kabeli/savienojums: strāvas vads
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas sertifikāts

### Strāvas padeve

- Rezerves baterija: AAA (nav iekļauta)
- Bateriju skaits: 4
- Enerģijas veids: AC ievade

### Izmēri

- Iesaņojuma veids: D-kaste
- Ierīces dziļums: 63 mm
- Ierīces augstums: 92 mm
- Iesaņojuma dziļums: 85 mm
- Ierīces platums: 172 mm
- Iesaņojuma augstums: 115 mm
- Iesaņojuma platums: 180 mm



Izlaides datums  
2014-09-12

Versija: 3.0.9

12 NC: 8670 000 52623  
EAN: 87 12581 48485 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)