




Philips Radiobudík

Duální port USB pro napájení

FM, analogové ladění

Duální budík

Zálohování času a budíku



AJ4000B

Nabíjejte během spánku svůj mobilní telefon

s vestavěným kabelem micro USB

S tímto radiobudíkem začnete svůj den nabití energií. Dokáže zároveň nabíjet váš mobilní telefon i zařízení USB, takže vám nikdy nedojde šťáva. Vyzvánění budíku můžete nastavit na rádio nebo bzučák a je také možné určit dva různé budíky, které budou budit ve dva různé časy

Praktická nabíječka baterií k posteli

- Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí kabelu micro USB
- Nabíjejte druhé zařízení USB prostřednictvím vestavěného rozbočovače USB

Začněte den podle sebe

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Opakovat buzení pro další odložené buzení
- Tuner FM pro poslech rádia

Snadné použití

- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

PHILIPS


Přednosti

Buzení rozhlasem nebo signálem




Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Duální budík




Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Opakovat buzení



Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Záložní baterie

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Tuner FM

Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete poslouchat.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně silícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanici nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně silící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Specifikace

Hodiny

- Typ: Digitální
- Displej: LED
- Počet znaků displeje: 4
- Formát času: 24hodinový

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Bzučák, Rádio FM
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- 24hodinové nastavení budíků: Ano
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/příjem/vysílání

- Analogové ladění: Ano
- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: 87,5–108 MHz
- Anténa: Anténa FM

Pohodlí

- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký
- Ovládání hlasitosti: Ano, Otočný
- Zálohování hodin/budíku: Ano, pomocí baterie 6F22 9V

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Výstupní výkon (RMS): 300 mW

Spotřeba

- Typ zdroje: Napájení střídavým proudem
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
- Výstup střídavého napětí: 6,5 V, 1,3 A
- Spotřeba elektrické energie při provozu: 11 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
- Nabíjecí napětí micro USB: 5 V
- Nabíjecí napětí USB: 5 V
- Počet baterií: 1
- Typ baterie: 6F22 9 V
- Napětí baterie: 9 V

Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry balení (Š x H x V): 182 x 69 x 207 mm
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 173 x 159 x 64 mm
- Hmotnost včetně balení: 0,64 kg
- Hmotnost: 0,49 kg

Příslušenství

- Záruka: Záruční list
- Uživatelská příručka: Ano



Datum vydání 2014-08-26

Verze: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186
EAN: 08 71258 16624 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com