




Philips
Kelloradio

Kaksi USB-latausporttia
Analoginen FM-viritys
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus



AJ4000B

Lataa matkapuhelin nukkuessasi

kiinteällä mikro-USB-kaapelilla

Tämän kelloradion ansiosta aloitat päiväsi täynnä virtaa. Se lataa matkapuhelimen ja USB-laitteen yhtä aikaa, joten akun loppumisesta ei tarvitse huolehtia. Herätykseksi voi asettaa joko radion tai summerin, minkä lisäksi voit valita kaksi herätysaikaa.

Kätevä laturi yöpöydälläsi

- Matkapuhelimen lataaminen kiinteän mikro-USB-kaapelin avulla
- Lataa toinen USB-laite kiinteällä USB-liitännällä

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Herää aamuun miellyttävästi
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta
- Kuuntele FM-radiota


Helppokäyttöinen

- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

PHILIPS


Kohokohdat

Herää radioon tai summeriin




Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Kaksi herätysaikaa



Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Herätyksen toisto



Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina

siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Uniajastin



Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyä sitten virransäätötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Paristovarmennus

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

FM-radio

Sisäisen FM-virittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai uutisia suosikkiradiokanaviltasi joka päivä. Viritä vain haluamasi radiokanava.

Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Tekniset tiedot

Kello

- Tyyppi: Digitaalinen
- Näyttö: LED
- Näytön numerot: 4
- Kellonajan muoto: 24 h

Herätys

- Herätyksiä: 2
- Herätysääni: Summeri, FM-radio
- Torkkuherätys (toistuva herätys): KYLLÄ; 9 minuuttia
- 24 tunnin välein toistuva herätys: KYLLÄ
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Analoginen viritys: KYLLÄ
- Viritin aaltoalueet: FM
- Taajuusalue: 87,5–108 MHz
- Antenni: FM-antenni

Käytön mukavuus

- Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen
- Äänenvoimakkuuden säätö: KYLLÄ, Kierrettävä
- Kellon/herätyksen varmistus: KYLLÄ; 6F22 9 V -paristolla

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: mono
- Lähtöteho (RMS): 300 mW

Virta

- Virtatyyppi: Virta
- Verkkovirran tulo: 100–240 V, 50/60 Hz
- Verkkovirran lähtö: 6,5 V, 1,3 A
- Virrankulutus käytössä: 11 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
- mikro-USB -latausjännite: 5 V
- USB-latausjännite: 5 V
- Akkujen määrä: 1
- Akkutyyppi: 6F22 9 V
- Akun jännite: 9 V

Mitat

- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 182 x 69 x 207 mm
- Tuotteen mitat (LxSxK): 173 x 159 x 64 mm
- Paino pakattuna: 0,64 kg
- Paino: 0,49 kg

Lisätarvikkeet

- Takuu: Takuutodistus
- Käyttöopas: KYLLÄ



Julkaisupäivä 2014-09-25

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186
EAN: 08 71258 16624 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com