




„Philips“
Laikrodis-radijas, skirtas
„iPod“/„iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
4W



AJ5305D

Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“

Pradėkite dieną klausydamiesi „Philips“ laikrodžio su radiju ir prijungimo stotele. Nemokama „Philips“ programa pasiūlys geresnių žadinimo ir radijo patirčių, o 4 W RMS galia užtikrina galingą švarų garsą. Paprasčiausiai prijunkite „iPod“ ar „iPhone“, net neišimdami iš dėklo.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 4 W RMS bendra išvesties galia
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti

- Nemokama „HomeStudio“ programa – malonesni žadinimo ir radijo klausymosi potyriai
- Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui
- Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

PHILIPS

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“ su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 4W

AJ5305D/12

Ypatybės

Nemokama „HomeStudio“ programa



Nėra geresnio būdo pabusti ar klausytis radijo, nei naudojant nemokamą „Philips HomeStudio“ programą. Tiesiog atsisiųskite programą iš „Apple App“ parduotuvės, kad galėtumėte mėgautis daugybe įdomių funkcijų. Pavyzdžiui, patobulinta žadintuvo sąranka suteikia jums daugiau lankstumo nustatant žadintuvą – įskaitant žadintuvo garsumą, trukmę, datą ir garsą. Taip pat gausite geresnę vartotojo sąsają klausantis radijo, lengvai naudodamiesi iš anksto nustatytomis funkcijomis.

4 W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

FM išankstinis funkcijų nustatymas



Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią

galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygtamam pasirinktos muzikos garsumui. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

Automatinio sinchronizavimo laikas

Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi


Nustatomas ekrano ryškumas

Nustatomas ekrano ryškumas leidžia nustatyti ekraną pagal savo poreikius.

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį

Dvigubas signalas



„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Švelnus žadinimas



Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsumu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsumas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis



Išsijungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylų budėjimo režimą. Išsijungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos



Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod nano“ (7-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa

- Programos pavadinimas: „HomeStudio“, Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Reikalavimai: „iOS“ 4.3 arba naujesnė versija
- Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis
- Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
- 5 dienų orų prognozė
- Įrašo perklausa: atkūrimo reguliavimas, albumo/takelio navigacija
- Radijas: FM radijas, išankstinis nustatymas, nuskaitymas, sureguliuoti

Garso atkūrimas

- Peržiūros režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatai: 12 val., 24 val.

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: Zirkelis, prijungimo stotelė, FM radijas

- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas

- Ekranas tipas: LED ekranas
- Fono spalva: Gintaro spalvos
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas

- Garso sistema: Stereo
- Išvesties galia (RMS): 4W
- Garsumo regulatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz
- Maitinimo tipas: AC įvestis, 5,9 V, 2 A

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 155 x 144 x 92 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 215 X 106 X 177 mm
- Svoris: 0,52 kg
- Svoris su pakuote: 0,85 kg

Priedai

- AC / DC adapteris
- Greitos pradžios vadovas
- Tarptautinės garantijos lapas

