



Philips
Ébresztőórás rádió iPod/
iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval

iPod/iPhone készülékhez
USB port a töltéshez
5 W, FM, kettős ébresztés



AJ6200D

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű zenéjére

iPod/iPhone készülékének töltése és zenelejátszás a Lightning csatlakozón keresztül a stílusos Philips órás rádióval. Extra USB, 5 W-os kimeneti teljesítmény és FM digitális hangolási lehetőség programhelyekkel. A nagy gombok egyszerű ébresztési és időbeállítást tesznek lehetővé.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- 5 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat

- Extra USB egy további okostelefon vagy táblagép töltéséhez
- A nagy gombok intuitív ébresztési és időbeállítást tesznek lehetővé
- Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- Audióbemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
- Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével
- Kiméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

PHILIPS

Fénypontok

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, még hozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Extra USB

Extra USB egy további okostelefon vagy táblagép töltéséhez

Nagy gombok a készülék elején

A nagy gombok intuitív ébresztési és időbeállítás tesznek lehetővé


Automatikus időszinkronizálás

Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval

Tartaléktáplálás

Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatérével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.

Kettős ébresztés



A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő

jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hozzáadható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készülékét a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval iPod/iPhone készülékhez, USB port a töltéshez, 5 W, FM, kettős ébresztés

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 5. generációs iPod touch, 7. generációs iPod nano

Audielejátszás

- Lejátszási mód: iPhone töltése, iPod töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Automatikus digitális hangolás
- Antenna: FM antenna
- Frekvenciasáv: 87,5 - 108 MHz
- Programhelyek: 20 FM

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, Berregő
- Ébresztés 24 órás visszaállítása
- Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kényelem

- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Háttérfény színe: Borostyánsárga

- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hangzás

- Hangrendszer: Monó
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1

Csatlakoztathatóság

- Audióbemenet (3,5 mm-es)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Táplálás típusa: AC bemenet, 9 V, 1,6 A
- Elemtípus: AA
- Elemek száma: 2

Méret

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (sz x mé x ma): 195 x 99,3 x 123 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 273 x 124 x 144 mm
- Termék tömege: 0,86 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,16 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Nemzetközi garancialevél



Kiadás dátuma
2015-08-02

Verzió: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com