



„Philips“  
Laikrodis-radialas, skirtas  
„iPod“/„iPhone“

su „Lightning“ jungtimi  
skirta „iPod“ / „iPhone“  
Įkrovimui skirtas USB prievadas  
5 W, FM, du žadintuvo nustatymai



AJ6200D

## Pabuskite skambant puikiai muzikai iš jūsų „iPod“ ar „iPhone“

Leiskite „iPod“ ar „iPhone“ saugomus įrašus ir įkraukite įrenginį per „Lightning“ jungtį naudodami šį stilingą „Philips“ laikrodį-radialą. Jame yra USB jungtis, juo sukuriama 5 W išvesties galia ir leidžiama naudotis FM skaitmeniniu derinimu su iš anksto nustatytais stotimis, o didelėmis rankenėlėmis lengvai nustatyti laiką ir žadintuvą.

### Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- 5 W RMS bendra išvesties galia

### Paprasta naudoti

- Papildomas USB, skirtas išmaniajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui įkrauti
- Didelės rankenėlės padės intuityviai nustatyti laiką ir žadintuvą
- Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
- Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

### Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį

# PHILIPS

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, įkrovimui skirtas USB prievadas, 5 W, FM, du žadintuvo nustatymai

## Ypatybės

### Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygtamam pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.

### FM išankstinis funkcijų nustatymas



Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

### Papildomas USB

Papildomas USB, skirtas išmaniajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui įkrauti

### Didelės rankenėlės priekyje

Didelės rankenėlės padės intuityviai nustatyti laiką ir žadintuvą


### Automatinio sinchronizavimo laikas

Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi

### Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.

### Dvigubas signalas



„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

### Švelnus žadinimas




Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite

AJ6200D/12

pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

### Išsijungimo laikmatis



Išsijungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylų budėjimo režimą. Išsijungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

### GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.



Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, įkrovimui skirtas USB prievadas, 5 W, FM, du žadintuvo nustatymai

# Specifikacijos

## „iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

## „iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod nano“ (7-oji karta)

## Garso atkūrimas

- Peržiūros režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas

## Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Antena: FM antena
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Iš anksto nustatytos stotys: 20 FM

## Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 24 val.

## Žadintuvus

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, Žirzeklis
- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

## Patogumas

- Ekranas tipas: LED ekranas

- Fono spalva: Gintaro spalvos
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

## Garsas

- Garso sistema: Mono
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

## Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1

## Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

## Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz
- Maitinimo tipas: AC įvestis, 9 V, 1,6 A
- Baterijos tipas: AA
- Maitinimo elementų skaičius: 2

## Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Gaminio matmenys (P x A x G): 195 x 99,3 x 123 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 273 x 124 x 144 mm
- Gaminio svoris: 0,86 kg
- Svoris su pakuote: 1,16 kg

## Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Tarptautinės garantijos lapas



Išleidimo data 2015-08-02

Versija: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636  
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)