

Philips
Digitaalhäällestusega
kellraadio

FM, digitaalhäällestus

20 salvestatavat jaama
Topeltäratus
Lülitage sisse ja määrake aeg

AJ7000



Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

ärgake oma lemmikraadiojaama kuuldes

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM/MW raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Korrake äratust, et veel veidi magada

Disain sulandub teie toaga

- Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Lihtne kasutada

- Lülitage sisse ja määrake aeg automaatselt
- Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

PHILIPS

Digitaalhäältestusega kellraadio
FM, digitaalhäältestus 20 salvestatavat jaama, Topeltäratus, Lülitage sisse ja määrake aeg

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Äratused: Äratus helisignaali, Äratus raadioga, Unetaimer, Topeltäratus, Uinak
- Kell/versioon: Digitaalne, Analoo
- Ekraani tüüp: LCD
- Kella täiustused: Varukell, DST, Ajavöönd
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW, Digitaalhäältestus

Heli

- Helisüsteem: Mono
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend,

Garantiitunnistus, Vahelduvvoolu toiteadapter

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 134 x 112 x 42 mm
- Kaal: 0,4 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,5 kg
- Pakendi sügavus: 114 mm
- Pakendi kõrgus: 148 mm
- Pakendi laius: 159 mm

Võimsus

- Aku tüüp: CR2032 (varupatarei)
- Patareide arv: 1
- Toiteallikas: Vahelduvvoolu adapter, 220-240 V sisend

**DIGITAL
TUNER**

dual alarm

gentle wake

SLEEPTIMER

AJ7000/12

Esiletõstetud

Digitaalhäältestus ja jaamad



Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiata oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Sujuv äratus




Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Kellaaja ja äratuse varundamine

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.

Topeltäratus



Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.



Väljalaske kuupäev
2014-09-10

Versioon: 3.1.8

12 NC: 8670 000 71503
EAN: 87 12581 57956 2

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com