



Philips
iPod/iPhone-
telakointiasema

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
20 W



AJ7045D



Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

tällä telakointiasemalla

Aloita päiväsi toistamalla lempimusiikkia iPodista/iPhonesta Lightning-liitäntän kautta. Sisäisten bassorefleksikuittimien ansiosta tämä tyylikäs Philips-telakointiasema toistaa basson täyteläisenä ja syvänä.

Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 20 W RMS
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitäntällä

Helppokäyttöinen

- Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin
- Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta
- Lightning-liitäntällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti
- Äänituloliitäntällä kannettavan musiikin toisto on helppoa


Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Lightning-liitäntän ansiosta voit herätä radion tai iPodin/iPhonen ääneen
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Herää aamuun miellyttävästi
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

PHILIPS

Kohokohdat

Kaksi herätysaikaa



Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Yhteinen kaukosäädin



Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistana, albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.


Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänät ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi

hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Kokonaislähtöteho 20 W RMS



RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Säädettävä näytön kirkkaus

Säädettävän näytön kirkkauden ansiosta voit mukauttaa näyttöä tarvittaessa.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty,

voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Automaattinen ajan synkronointi

Lightning-liitännällä voit synkronoida iPodin/iPhonen kellonajan automaattisesti

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Herää radion tai iPodin/iPhonen ääneen

Lightning-liitännän ansiosta voit herätä radion tai iPodin/iPhonen ääneen

Tekniset tiedot

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, 5. sukupolvi, iPod nano, 7. sukupolvi

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, iPhoneen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Taajuusalue: 87,5-108 MHz
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

Kello

- Tyyppi: Digitaalinen
- Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys

- Herätyksiä: 2
- Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
- 24 tunnin välein toistuva herätys: KYLLÄ
- Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 minuuttia
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Käytön mukavuus

- Kaukosäädin: Monitoiminen

- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Taustaväri: Kellanuskea
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
- Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Virta

- Verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virtatyyppi: 10 V, 1,8 A

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 290 x 113 x 159 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 318 x 143 x 204 mm
- Paino: 1,5 kg
- Paino pakattuna: 2,08 kg

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: KYLLÄ
- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Pikaopas: KYLLÄ
- Maailmanlaajuinen takuuvihko: KYLLÄ



Julkaisupäivä 2014-08-30

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 87 12581 68441 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com