



Philips  
stacja dokująca do  
urządzeń iPod/iPhone/iPad

ze złączem Lightning  
do urządzeń iPod/iPhone/iPad  
Port USB do ładowania  
8 W, tuner FM, podwójny alarm

AJ7050D

## Obudź się przy wspaniałej muzyce

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone/iPad

Za pośrednictwem złącza Lightning ładuj urządzenie iPod/iPhone/iPad, słuchaj zapisanej na nim muzyki i ciesz się bogatym, czystym dźwiękiem. Ten stylowy radiobudzik zapewnia budzenie na czas i jest wyposażony w dodatkowy port USB, który umożliwia ładowanie kolejnego urządzenia.

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
- Neodymowy przetwornik głośnikowy zapewnia bogaty i czysty dźwięk
- Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

### Łatwe użytkowanie

- Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPad/iPod/iPhone
- Dodatkowe złącze USB do ładowania dodatkowego smartfonu lub tabletu
- Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie przy muzyce z urządzenia iPod/iPhone/iPad lub dźwiękach z radia
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

# PHILIPS

Stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone/iPad  
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone/iPad, Port USB do ładowania, 8 W, tuner FM, podwójny alarm

AJ7050D/12

## Zalety

### Odtwarzanie i ładowanie przez złącze Lightning



Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

### Neodymowy przetwornik głośnikowy

Neodymowy przetwornik głośnikowy zapewnia bogaty i czysty dźwięk

### 8 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 8 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

### Cyfrowe strojenie radia z pamięcią



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

### Budzenie przy muzyce z urządzenia iPod/iPhone/iPad lub z radia

Obudź się przy muzyce, którą kochasz. Wybierz ulubioną stację radiową lub kojące dźwięki z urządzenia iPod/iPhone/iPad — niech poranki staną się przyjemniejsze. Muzyka najpierw będzie odtwarzana delikatnie, a potem głośność będzie stopniowo wzrastać aż do osiągnięcia poziomu wybranego przez Ciebie. Teraz możesz wybrać sposób, w jaki chcesz się budzić, i dobrze rozpocząć każdy dzień.

### Automatyczna synchronizacja zegara



W ciągu kilku sekund po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone/iPad zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.

### Dodatkowe złącze USB

Dodatkowe złącze USB do ładowania dodatkowego smartfonu lub tabletu

### Alarm codzienny/weekendowy




Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączone przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.



Made for  
iPod iPhone iPad

## Dane techniczne

### Zgodność z urządzeniem iPad

- Zgodność z: iPad z wyświetlaczem Retina, iPad mini

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 5

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch 5. generacji, iPod nano 7. generacji

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie:  
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/ do tyłu, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/ poprzednia ścieżka

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Antena: Antena FM

### Zegar

- Typ: Cyfrowy
- Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

### Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał dźwiękowy
- Dobowe kasowanie budzika
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

### Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Biały
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

### Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI), Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Moc wyjściowa (RMS): 8 W
- Regulator głośności: w górę/dół

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Główny głośnik: System Bass Reflex

### Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)
- USB: USB 2.0 x 1

### Ładowanie przez USB

- TAK
- 5 V, 2,1 A

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
- Rodzaj zasilania: Wejście AC
- Bateriajny podtrzymywanie zasilania: AA (do nabycia osobno)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 2

### Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):  
263 x 163 x 135 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):  
319 x 227 x 185 mm
- Waga: 1,13 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,1 kg

### Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Broszura gwarancyjna (cały świat)



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506  
EAN: 08 71258 15796 16

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)