




Philips
priključna stanica za iPod/
iPhone

s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
20 W, rezervno napajanje za sat i
alarm



AJ7245D

Buđenje uz odličnu glazbu

uz priključnu stanicu za iPod/iPhone

Započnite dan s priključnom stanicom tvrtke Philips. Ona pruža sustav zvučnika Bass Reflex za snažan bas, 20 W RMS izlazne snage i priključnu stanicu za iPod/iPhone s Lightning priključkom. Uživajte u boljem doživljaju buđenja i slušanja radijskih sadržaja zahvaljujući besplatnoj aplikaciji tvrtke Philips.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Jednostavno korištenje

- Besplatna aplikacija HomeStudio za napredniji doživljaj buđenja i uživanja u radiju
- Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Rezervno napajanje za sat i alarm znači da ćete se probuditi na vrijeme i u slučaju prekida napajanja

Počnite dan na svoj način

- Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

PHILIPS

Priključna stanica za iPod/iPhone
s Lightning priključkom za iPod/iPhone, FM, dvostruki alarm, 20 W, rezervno napajanje za sat i alarm

AJ7245D/12

Istaknute značajke

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS




RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Besplatna aplikacija HomeStudio



Nema boljeg načina za buđenje ili slušanje radija nego što je to pomoću besplatne aplikacije Philips HomeStudio. Jednostavno preuzmite aplikaciju na web-mjestu Apple App Store kako biste uživali u mnoštvu uzbudljivih značajki. Napredno postavljanje alarma, na primjer, pruža vam veću prilagodljivost u postavkama alarma – uključujući glasnoću, trajanje, datum i zvuk alarma. Imat ćete i bolje korisničko sučelje prilikom slušanja radija zahvaljujući jednostavnim funkcijama memoriranja stanica.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama




Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku

Dvostruki alarm



Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Rezervno napajanje za sat i alarm

U slučaju prekida napajanja ovaj inteligentni sat nastavit će pouzdano prikazivati vrijeme i zadržat će vaše postavke. Postavljeni alarm ostaje aktivan čak i kada je zaslon isključen - sve to zahvaljujući prethodno umetnutoj bateriji. Kada se napajanje ponovo uspostavi, nećete morati prilagođavati sat niti postavke. Štoviše, čak i ako se napajanje ponovo ne uspostavi, baterija pruža dovoljno energije za uključivanje zujalice alarma u postavljeno vrijeme - nikada nećete prespavati.



Priključna stanica za iPod/iPhone

s Lightning priključkom za iPod/iPhone, FM, dvostruki alarm, 20 W, rezervno napajanje za sat i alarm

Specifikacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone 5

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: HomeStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Alarm: više alarma, podešavanje automatskog isključenja
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Vremenska prognoza za 5 dana
- Reprodukcijska kontrola reprodukcije
- Radio: FM radio, memorirana stanica, skeniranje, ugađanje

Audio reprodukcija

- Način reprodukcije: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Automatsko digitalno podešavanje
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h

Alarm

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Priključna stanica, FM radio, Zujalica
- 24-satno ponovno postavljanje alarma

- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Udobnost

- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

Zvuk

- Sustav zvuka: Stereo
- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Kontrola glasnoće: gore/dolje

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Glavni zvučnik: Sustav zvučnika Bass Reflex

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 - 240 V, 47 - 63 Hz
- Vrsta napajanja: AC ulaz, 10 V, 1,8 A
- Rezervna baterija: CR2032 (u kompletu)
- Broj baterija: 1

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 283 x 118 x 112 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 319 x 144 x 180 mm
- Masa: 1,4 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 1,96 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Međunarodni jamstveni list



Datum izdavanja
2015-01-19

Verzija: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com