



Philips
Radio sa satom

DAB+/FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm

AJB4700

Budite se uz omiljene radijske stanice

uz DAB+ i FM radio

Neka ovaj radio sa satom tvrtke Philips uljepša vaša jutra. Budite se uz omiljene radijske stanice ili uz standardnu budilicu. Radio ima i dva alarma za različita vremena buđenja, a pruža i kristalno čist DAB+ radio.

Uživajte u digitalnoj kvaliteti DAB radija

- Kompatibilan s DAB i FM za puni doživljaj radija
- DAB radio bez smetnji
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavna uporaba

- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- Automatska sinkronizacija vremena osigurava precizno vrijeme bez napora
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

PHILIPS


Istaknute znač.

kompatibilan s DAB i FM



Digitalni radio DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemu da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

DAB radio bez smetnji




Digitalni radio DAB (Digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose zvukom kristalno čiste kvalitete bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemu da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema povratka dok ste u pokretu.

Digitalno postavljanje s memoriranim stanicama




Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Buđenje uz radio ili zujalicu



Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Dvostruki alarm



Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Sleep timer



Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastavit će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da zaspate uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Specifikacije

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Zaslona: LCD
- Format vremena: 12 sati, 24 h

Budilica

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Zujalica, FM radio
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas tunera: FM, DAB (Band III)
- FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- DAB frekvencijski opseg: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: Band III, Prikaz informacija, Smart Scan, Izbornik
- Broj memoriranih stanica: 10 DAB, 10 FM
- Antenski: FM antena

Praktičnost

- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska
- Kontrola jačine zvuka

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Izlazna snaga (RMS): 0,5 W

Snaga

- Vrsta napajanja: AC napajanje
- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije tijekom rada: <3 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 152 x 109 x 62 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 117 x 67 x 209 mm
- Masa proizvoda: 0,4 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni certifikat



Datum izdavanja
2015-09-13

Verzija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com