

PHILIPS

专业空气净化器

2000B series

CADR 260 P/ 178 F CCM P4/ F3

过滤 99.97% 的 0.3 微米颗粒物

去除 99.9% 的细菌和病毒

有效区域：18 - 31 平方米

AP2266/00



长久保护，持久健康

简化的设计带给您全面的保护

悄无声息地提供洁净的室内空气。集成过敏原模式，实现二十四小时保护。为狭小的空间带来含氧量高的空气。

有保证的防护

- 配备 VitaShield 微护盾的非凡性能
- GB/T 认证的 CADR 和 CCM 性能
- 经认证的除菌和除病毒
- ECARF 认证“非致敏”

持续性能

- 静音运转与大功率的风扇速度
- 在特殊的自动模式下，可更有效地去除过敏原
- 调节光线以适合您的偏好
- 锁定模式下无篡改

适合专业环境的可选设置

- 可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧
- 知道何时应更换过滤网
- 打开电源，打开净化器

产品亮点

非致敏认证




欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的“非致敏”

依据 GB/T 的 CADR 和 CCM

结合我们专业纳米级高效劲护滤网系列，我们的空气净化器去除颗粒物后提供的洁净空气量 (CADR) 可达到每小时 260 立方米，去除甲醛后提供的 CADR 达到每小时 178 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 分评分标准来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。我们在 2000B 系列中使用的滤网获得了该标准的高分，评分分别为 P4 和 F3。

经认证的空气除菌



去除 99.9% 的细菌 (上海计量测试技术研究所认证) 和 99.9% 的 H1N1 病毒 (Airmid 认证)。

灯光控制



不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。

锁定模式



激活净化器的锁定模式，防止篡改设置。

安静运转



专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下，净化器将根据 AeraSense 输入，自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速，在短时间内达到大清洁量，或者在安静环境中进行静音运转。

可选的自动重启功能



飞利浦提供了打开房间电源后，自动开关设备的选项，而无需手动开关每一台净化器。

可选的滤网提醒



我们的专业空气净化器有一项可选的指示灯功能，在有必要更换滤网才能确保连续的卓越性能时，该功能会提醒您。

可选的实时反馈




如果您选择激活该功能，我们的空气净化器可通过直观的 4 色 LED 环提供室内空气的实时空气质量指标。

特殊的过敏原模式

过敏原模式包括一个特殊的事件检测算法，能够准确地检测空气中何时突然出现大量 PM 2.5 (包括过敏原)。检测到该事件后，净化器会自动提供额外的推动气流，即时将过敏原的风险级别降低。

VitaShield IPS 微护盾



飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。

规格

设计和外观

颜色: 灰色
机身材料: 塑料

性能

适用面积: 18 - 31 平方米
CADR (颗粒物): 260 m³/h
CADR (甲醛): 178 m³/h
0.3 微米颗粒物去除效果: 99 %
过滤PM2.5: 99.9 %
过滤 H1N1 病毒: 99.9 %
过滤细菌: 99.9 %
声功率: 32 - 59.5 dB(A)

技术规格

电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
电线长度: 1.6 米
功率: 11 - 50 瓦

重量和尺寸

产品重量: 5.3 千克
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 325 x 210 x 543

替换

滤网: AP2026/00

原产地

原产地: 中国

可持续发展

待机功耗: < 0.5 瓦
用户手册: 100%可回收纸

服务

2 年保修

