

PHILIPS

专业空气净化器

颗粒物 CADR*: 344m³/h 甲醛
CADR*: 200m³/h

颗粒物 CCM: P4 甲醛 CCM: P4

去除 99.9% 的细菌和病毒

有效区域: 24 - 41 平方米



AP3376/00



长久保护，持久健康

提供必要性能，可定制的防护措施

AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的精确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。可根据不同使用环境提供商用定制功能。

有保证的防护

- 配备 VitaShield 微护盾的非凡性能
- GB/T 认证的 CADR 和 CCM 性能
- 经认证的除菌和除病毒
- ECARF 认证“非致敏”

持续性能


- 先进的 AeraSense 技术可提供更洁净的空气
- 静音运转与大功率的风扇速度
- 针对不同环境需求的智能预设
- 调节光线以适合您的偏好
- 锁定模式下无篡改

适合专业环境的可选设置

- 可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧
- 知道何时应更换过滤网
- 打开电源，打开净化器

产品亮点

VitaShield IPS 微护盾



飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。

依据 GB/T 的 CADR 和 CCM

结合我们专业的纳米级高效劲护滤网系列，我们的空气净化器可做到对颗粒物的洁净空气量 (CADR) 达到每小时 344 立方米，对甲醛的 CADR 达到每小时 200 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 点分级量表来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。在这两个量表中，我们在 3000B 系列中使用的滤网分别达到了高分 P4 和 F4。

经认证的空气除菌



去除 99.9% 的细菌 (上海计量测试技术研究所认证) 和 99.9% 的 H1N1 病毒 (Airmid 认证)。

非致敏认证



欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的“非致敏”

AeraSense



AeraSense

AeraSense 是一种前沿的传感技术，其精度和性能基准参照了专业传感器，可识别小于 P.M 2.5 的细小颗粒物 (包括常见的室内空气过敏原)。识别之后，它将处理这些信息，确保净化器的设置对于当前空气状况总是处于理想水平，这样您就可以放心自己始终获得卓越的效果。

安静运转



专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下，净化器将根据 AeraSense 输入，自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速，在短时间内达到大清洁量，或者在安静环境中进行静音运转。

可定制的性能模式



包括三种不同的操作模式。过敏原模式：AeroSense 的特殊事件检测算法将自动额外加速气流，立即将过敏风险降低。细菌和病毒模式：此模式加速气流，这样高质量滤网就可有效捕获细菌和病毒，保证获得 99.9% 更清洁的空气。污染模式：当检测到 PM2.5 颗粒物突增时，此模式提升速度，以减少有害颗粒和气体，产生更清洁的空气。

灯光控制



不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。

锁定模式



激活净化器的锁定模式，防止篡改设置。

可选的实时反馈



利用我们采用 AeroSense 技术的传感器，如果您选择激活相应的功能，我们的空气净化器可通过直观的 4 色 LED 环提供实时空气质量指标，以及室内空气的 PM2.5 评级。

可选的滤网提醒



我们的专业空气净化器有一项可选的指示灯功能，在有必要更换滤网才能确保连续的卓越性能时，该功能会提醒您。

规格

设计和外观

颜色: 灰色
机身材料: 塑料

性能

0.3 微米颗粒物去除效果: 99.7 %
CADR (甲醛) : 200 m³/h
CADR (颗粒物) : 334 m³/h
过滤细菌: 99.9 %
过滤 H1N1 病毒: 99.9 %
过滤PM2.5: 99.9 %
适用面积: 24 - 41 平方米
声功率: 20.5 - 51 dB(A)

技术规格

电线长度: 1.6 米
频率: 50 赫兹
功率: 56 瓦
电压: 220 伏

重量和尺寸

产品重量: 7.7 千克
产品尺寸 (长 x 宽 x 高) : 359 x 240 x 558

替换

滤网: AP3036/00

原产地

原产地: 中国

可持续发展

待机功耗: < 0.5 瓦
用户手册: 100%可回收纸

服务

2 年保修

