

# PHILIPS

## 专业空气净化器

颗粒物 CADR\*: 400 m<sup>3</sup>/h

甲醛 CADR\*: 200 m<sup>3</sup>/h

颗粒物 CCM\*: P4 甲醛 CCM\*: F4

有效区域: 28 - 48 平方米



AP5566/00



## 长久保护，持久健康

### 性能先进，防护增强

采用 VitaShield 微护盾、双动力空气动力学设计、AeraSense 灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业 S3 型，具有出色的净化效率和使用寿命，可有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。根据不同使用环境提供商用定制功能。

#### 有保证的防护

- 配备 VitaShield 微护盾的非凡性能
- GB/T 认证的卓越 CADR 和 CCM 性能
- 经认证的除菌和除病毒
- ECARF 认证“非致敏”

#### 持续性能


- 先进的 AeraSense 技术可提供更洁净的空气
- 静音运转与大功率的风扇速度
- 包含采用气体传感器和指示灯的特殊气体模式
- 调节光线以适合您的偏好
- 锁定模式下无篡改

#### 适合专业环境的可选设置

- 可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧
- 知道何时应更换过滤网
- 打开电源，打开净化器

# 产品亮点

## VitaShield IPS 微护盾




飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起, 可滤除小至 0.02 微米, 也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统, 因此不会产生副产品臭氧。

### 依据 GB/T 的 CADR 和 CCM

结合我们专业纳米级高效劲护滤网系列, 我们的空气净化器可做到对颗粒物的洁净空气量 (CADR) 达到每小时 400 立方米, 对甲醛的 CADR 达到每小时 200 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 点分级量表来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。在这两个量表中, 我们在 5000B 系列中使用的滤网分别达到了高分 P4 和 F4。

### 经认证的空气除菌



去除 99.9% 的细菌 (上海计量测试技术研究所认证) 和 99.9% 的 H1N1 病毒 (Airmid 认证)。

### 非致敏认证



欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的“非致敏”

## AeraSense



AeraSense


AeraSense 是一种前沿的传感技术, 其精度和性能基准参照了专业传感器, 可识别小于 P.M 2.5 的细小颗粒物 (包括常见的室内空气过敏原)。识别之后, 它将处理这些信息, 确保净化器的设置对于当前空气状况总是处于理想水平, 这样您就可以放心自己始终获得卓越的效果。

### 安静运转



专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下, 净化器将根据 AeraSense 输入, 自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速, 在短时间内达到大清洁量, 或者在安静环境中进行静音运转。

### 特殊气体模式



专门设计的气体模式可以使用特殊气体传感器和活性炭, 将甲醛、甲苯和 TOVC 分解成无害物质, 从而有效去除有害气体。

## 灯光控制



不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。

### 锁定模式



激活净化器的锁定模式, 防止篡改设置。

### 可选的实时反馈



利用我们采用 AeroSense 技术的传感器, 如果您选择激活相应的功能, 我们的空气净化器可通过直观的 4 色 LED 环提供实时空气质量指标, 以及室内空气的 PM2.5 评级。

### 可选的滤网提醒



我们的专业空气净化器有一项可选的指示灯功能, 在有必要更换滤网才能确保连续的卓越性能时, 该功能会提醒您。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 灰色  
机身材料: 塑料

## 性能

0.3 微米颗粒物去除效果: 99.97 %  
CADR ( 甲醛 ) : 200 m<sup>3</sup>/h  
CADR ( 颗粒物 ) : 400 m<sup>3</sup>/h  
过滤细菌: 99.9 %  
过滤 H1N1 病毒: 99.9 %  
过滤PM2.5: 99.9 %  
适用面积: 28 - 48 平方米  
声功率: 32 - 61 dB(A)

## 技术规格

电线长度: 1.6 米  
频率: 50 赫兹  
功率: 60 瓦  
电压: 220 伏

## 重量和尺寸

产品尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) : 292 x 372 x 698  
产品重量: 9.6 千克

## 替换

滤网: AP5056/00

## 原产地

原产地: 中国

## 可持续发展

待机功耗: < 0.5 瓦  
用户手册: 100%可回收纸

## 服务

2 年保修

