

# PHILIPS

## 9000B系列空气净化器

CADR 910 P/539 F CCM P4/ F4

过滤 99.97% 的 0.3 微米颗粒物

甲醛 CADR\*: 539 立方米/小时

颗粒物 CCM\*: P4 甲醛 CCM\*: F4



## 长久保护，持久健康

### 业界卓越性能，提供极致保护

飞利浦 9000B系列空气净化器可提供业界卓越的 CADR 颗粒物、甲醛和甲苯过滤性能，具有高达 12 倍的更长滤网寿命，可提供卓越保护。先进的 AeraSense 技术可为您的健康生活保驾护航。

#### 有保证的防护

- 配备 VitaShield 微护盾的超凡性能
- GB/T 认证的同类卓越 CADR 和 CCM 性能
- AHAM 认证的 CADR 性能
- 经认证的除菌和除病毒
- ECARF 认证“非致敏”

#### 持续性能


- 先进的 AeraSense 技术可提供更洁净的空气
- 静音运转与大功率的风扇速度
- 调节光线以适合您的偏好
- 锁定模式下无篡改

#### 适合专业环境的可选设置

- 可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧
- 知道何时应更换过滤网
- 打开电源，打开净化器

# 产品亮点

## VitaShield IPS 微护盾



飞利浦专业空气净化器配备了独特的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。

## 依据 GB/T 的 CADR 和 CCM

结合我们专业纳米级高效劲护滤网系列，我们的 9000B 系列空气净化器可做到对颗粒物和对甲醛的洁净空气量 (CADR) 达到同类卓越的每小时 910 立方米和每小时 539 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 点分级量表来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。在这两个量表中，我们在 9000B 系列中使用的滤网分别达到了高分 P4 和 F4。

## AHAM 验证



AHAM 认证的灰尘、花粉和烟雾 CADR。

## 经认证的空气除菌



去除 99.9% 的细菌 (上海计量测试技术研究所认证) 和 99.9% 的 H1N1 病毒 (Airmid 认证)。

## 非致敏认证



欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的“非致敏”

## AeraSense



AeraSense

AeraSense 是一种前沿的传感技术，其精度和性能基准参照了专业传感器，可识别小于 P.M 2.5 的细小颗粒物 (包括常见的室内空气过敏原)。识别之后，它将处理这些信息，确保净化器的设置对于当前空气状况总是处于理想水平，这样您就可以放心自己始终获得卓越的效果。

## 安静运转



专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下，净化器将根据 AeraSense 输入，自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速，在短时间内达到大清洁量，或者在安静环境中进行静音运转。

## 灯光控制



不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。

## 锁定模式



激活净化器的锁定模式，防止篡改设置。

## 可选的实时反馈



利用我们采用 AeroSense 技术的传感器，如果您选择激活相应的功能，我们的空气净化器可通过直观的 4 色 LED 环提供实时空气质量指标，以及室内空气的 PM2.5 评级。

## 可选的滤网提醒



我们的专业空气净化器有一项可选的指示灯功能，在有必要更换滤网才能确保连续的卓越性能时，该功能会提醒您。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 灰色  
机身材料: 塑料 ABS

## 性能

0.3 微米颗粒物去除效果: 99.97 %  
CADR ( 灰尘 ) : >400 m<sup>3</sup>/h  
CADR ( 甲醛 ) : 539 m<sup>3</sup>/h  
CADR ( 花粉 ) : >450 m<sup>3</sup>/h  
CADR 净化空气率 ( 烟气 ) : >450 m<sup>3</sup>/h  
过滤细菌: 99.9 %  
过滤 H1N1 病毒: 99.9 %

过滤 PM2.5: 99.9 %  
房间大小: 56 - 96 m<sup>2</sup>  
声功率: 34 - 69 分贝 (A)

## 技术规格

电线长度: 2 米  
频率: 50 赫兹  
功率: 12 - 105 瓦  
电压: 220 伏

## 重量和尺寸

产品尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) : 620 x 410 x 290 毫米  
产品重量: 14.7 千克

## 过滤网替换

集成式过滤网: AP9096/00

## 原产地

原产地: 韩国

## 可持续发展

待机功耗: < 0.5 瓦  
用户手册: 100%可回收纸

## 服务

2 年保修

