


BALADEUR RADIO-CASSETTE

AQ 6691



Caractéristiques Techniques

- AUTONOMIE : 18 HEURES D'ECOUTE DE VOS CASSETTES (avec piles POWERLIFE)
- TUNER NUMERIQUE PO/FM
- 10 PRESELECTIONS
- SYSTEME D'AMPLIFICATION DES BASSES (DBB) A 2 POSITIONS
- MECANISME ANTI-VIBRATIONS
- ECOUTEURS ULTRA LEGERS
- HORLOGE A QUARTZ INTEGREE

Date d'introduction

JUIN 2000



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

TUNER

Tuner numérique PO/FM stéréo
10 présélections
Indicateur LED FM stéréo

CASSETTE

Avance rapide - Lecture - Stop
Arrêt automatique en fin de bande

GENERALITES

DBB 2 positions (Suramplification des basses)
Afficheur LCD
Ecouteurs stéréo ultra légers
Pince détachable pour port à la ceinture
Volume sonore limité < 100 dB
Horloge à quartz

ALIMENTATIONS

Interne : 2 piles 1,5 V type R6
Externe : prise alimentation 3 V

CONNEXIONS

Sortie écouteur : Ø jack 3,5 mm
Alimentation externe : Ø 3,4 mm-3 V-centre''-''

DIMENSIONS

Produit L x H x P : 113 x 90 x 33 mm
Quantité par carton : 16

POIDS

(sans pile) : 190 g

CODE EAN

8710101366562

