

PHILIPS

aparat de bărbierit
electric umed și uscat

AquaTouch

Super Lift&Cut

Capete flexibile



AT750/16



Protecție excepțională a pielii, bărbierit lin bărbierit umed cu gel sau spumă de ras

Etanșarea Aquatec a aparatului de bărbierit de la Philips asigură un bărbierit uscat, confortabil și un bărbierit umed plin de prospețime. Pentru utilizarea umedă folosiți gel sau spumă de ras pentru confortul pielii. Bucurați-vă acum de un bărbierit plin de prospețime, fără a vă face griji legate de deteriorarea pielii.

Și utilizare umedă pentru confort sporit al pielii

- Optimizat pentru utilizarea cu gel sau spumă, pentru un confort îmbunătățit al pielii

Protejează-ți pielea

- Alunecă ușor peste curbele feței

Bărbierit neted

- Pentru un bărbierit precis și confortabil

Ușor de utilizat

- Aparat de ras lavabil cu sistem QuickRinse
- Bărbierire fără fir de peste 40 minute, într-o singură încărcare



asimpleswitch.com

Repere

Aquatec bărbierit umed și uscat



Etanșare Aquatec pentru un bărbierit uscat confortabil și un bărbierit umed revigorant. Optimizat pentru utilizare cu gel sau spumă de bărbierit, pentru confort sporit al pielii, chiar și la duș.

Sistem de protecție a pielii



Capetele de protecție rotunjite, cu nivel redus de frecare, se ajustează pe curbele feței tale, pentru a limita rănirea pielii.

Acțiune Super Lift & Cut



Pentru un bărbierit precis, sistemul de lame duble, integrat în aparatul electric de ras Philips, ridică firele de păr pentru un bărbierit de precizie și confortabil.

Complet rezistent la apă



Cu sistemul QuickRinse, pentru curățare sub jet de apă, poate fi utilizat la duș

Utilizare fără fir timp de 40+ minute



Peste 40 de minute de utilizare fără fir pentru 14 bărbieriri. Se încarcă complet în 8 ore pentru a fi mereu pregătit atunci când ai nevoie.

Specificații

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Super Lift&Cut
Urmărirea conturului: Răspuns contur dinamic

Ușor de utilizat

Afișaj: 1 indicator cu LED, Indicator baterie încărcată, Indicator baterie descărcată, Indicator de încărcare
Încărcare: Reîncărcabilă, Funcționare fără fir
Curățare: Clătire rapidă a spațiului pentru păr, Complet rezistent la apă
Durată de bărbierire: Peste 40 de minute
Durată de încărcare: 8 ore

Accesorii

Întreținere: Perie de curățat, Capac de protecție

Design

Finisaj: Panou decorativ cu striații albastru vital, Carcasă frontală (simplă) neagră
Culoare: Negru și albastru vital
Mâner: Mâner ușor, Mâner de cauciuc

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V
Tip baterie: Litiu-ion
Consum max. de energie: 5,4 W
Energie în stand-by: 0,5 W

Service

Cap înlocuibil: HQ8 a fost înlocuit de SH50, Înlocuiește la fiecare 2 ani cu HQ8



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii de focalizare ecologică Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.