



Philips

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit Aquatec Wet & Dry

Super Lift&Cut

Flexible Scherköpfe

AT750

Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur

Genießen Sie jetzt eine erfrischende Rasur ohne das Risiko von Hautschäden. Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine angenehme Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur. Verwenden Sie bei der Nassrasur mit dem Philips Rasierer AT750/16 ein Rasiergel oder einen -schaum für mehr Hautschonung.

Produktübersicht

Für eine noch hautschonendere Rasur auch nass verwendbar

- Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum

Schützen Sie Ihre Haut

- Passt sich perfekt Ihren Gesichtskonturen an

Sanft rasieren

- Für eine hautschonende, gründliche Rasur

Einfach zu bedienen

- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System
- Über 40 Minuten kabellose Rasur ohne Wiederaufladen

Besonderheiten

Aquatec Wet & Dry



Aquatec-Versiegelung für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur. Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Hautpflegesystem



Abgerundete, reibungsarme Scherköpfe passen sich perfekt an Ihre Gesichtskonturen an und beugen Hautirritationen vor.

Super Lift & Cut-System



Das 2-Klingen-Schnittsystem in den Philips Elektrorasierern hebt das Haar an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab.

Vollständig wasserdicht



Mit QuickRinse-System zur Reinigung unter fließendem Wasser und zur Verwendung unter der Dusche

Über 40 Minuten kabellos verwendbar



Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Rasierleistung

Rasiersystem	Super Lift&Cut
Konturenanpassung	Dynamische Konturenanpassung

Einfach zu bedienen

Anzeige	1 LED-Anzeige Ladestandsanzeige (voll) Warnanzeige bei geringem Ladestand Ladekontrollanzeige
Ladezeit	Wiederaufladbar Akkubetrieb
Reinigung	Schnell abwaschbare Haarauffangkammer Vollständig wasserdicht
Rasierdauer	Über 40 Minuten
Ladezeit	8 Stunden

Zubehör

Wartung und Pflege	Reinigungsbürste Schutzkappe
--------------------	---------------------------------

Design

Ausführung	Dekoblende, gerippt, blau Vordergehäuse (einfarbig), schwarz Schwarz und blau
Farbe	Easy Grip
Griff	Gummibügel

Leistung

Automatische Spannungsanpassung	100 - 240 V
Akkutyp	Li-Ion
Max. Stromverbrauch	5,4 W
Standby-Stromverbrauch	0,5 W

Service

Ersatzscherkopf	Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen
-----------------	-------------------------------



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com

Ausstellungsdatum
2012, Dezember 30

Version: 5.1.1
EAN: