

# PHILIPS

Rasoio elettrico wet  
& dry

AquaTouch

Lame DualPrecision

Testine flessibili

AT752



## Massima protezione per la pelle, rasatura ottimale

Prova una rasatura rinfrescante senza doverti preoccupare di effetti dannosi sulla pelle. Il sistema Aquatec garantisce una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Usalo con un gel o una schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle.

### **Usalo anche su pelle bagnata per un comfort superiore**

- Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle.

### **Protezione per la tua pelle**

- Scorre perfettamente lungo le linee del tuo volto

### **Rasatura perfetta**

- Per una rasatura precisa e confortevole
- Rade anche i peli più corti

### **Facilità d'uso**

- Rasoio lavabile con sistema QuickRinse
- Oltre 40 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

# In evidenza

## con sistema Aquatec wet & dry



Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle, anche sotto la doccia.

## Sistema di protezione della pelle



Le testine arrotondate rispettano la pelle riducendo al minimo la pressione e adattandosi alle linee del volto per limitare le irritazioni.

## Azione Super Lift & Cut



Per una rasatura accurata, il sistema integrato a due lame di cui è dotato il nostro rasoio elettrico solleva il pelo per un taglio confortevole e preciso.

## Sistema di taglio DualPrecision



Le testine di rasatura DualPrecision sono dotate di fessure per radere i peli di lunghezza normale e fori per i peli più corti.

## Completamente impermeabile



Grazie al sistema QuickRinse può essere pulito sotto l'acqua corrente e utilizzato sotto la doccia.

## Oltre 40 minuti di rasatura senza filo



Oltre 40 minuti di autonomia senza filo per 14 rasature. Si ricarica completamente in 8 ore ed è quindi sempre pronto all'uso.

# Specifiche

## Prestazioni di rasatura

**Sistema di rasatura:** Super Lift&Cut  
**Segue le linee del volto:** Sistema Dynamic per il contorno del viso

## Facilità d'uso

**Display:** 1 indicatore LED, Indicazione batteria carica, Indicazione batteria scarica, Indicazione ricarica in corso

**Carica:** Ricaricabile, Funzionamento ricaricabile (senza filo)

**Pulizia:** Vano di raccolta peli a risciacquo veloce. Completamente impermeabile

**Tempo di rasatura:** Circa 40 minuti

**Tempo di carica:** 8 ore

## Accessori

**Manutenzione:** Spazzolina per pulizia, Cappuccio di protezione

## Design

**Rifiniture:** Pannello blu acceso con rilievi, Rivestimento anteriore (liscio) nero

**Colore:** Nero e blu acceso

**Impugnatura:** Easy grip, Impugnatura in gomma

## Assorbimento

**Tensione automatica:** 100-240 V

**Tipo di batteria:** Ioni di litio

**Consumo energetico massimo:** 5,4 W

**Alimentazione in stand-by:** 0,5 W

## Servizio

**Testina di ricambio:** Da sostituire ogni anno con HQ8

