

PHILIPS

Rasoio elettrico wet
& dry

AquaTouch

Lame DualPrecision

Testine flessibili

AT753



Massima protezione per la pelle, rasatura ottimale

Prova una rasatura rinfrescante senza doverti preoccupare di effetti dannosi sulla pelle. Il sistema Aquatec garantisce una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Usalo con un gel o una schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle.

Usalo anche su pelle bagnata per un comfort superiore

- Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle.

Protezione per la tua pelle

- Scorre perfettamente lungo le linee del tuo volto

Rasatura perfetta

- Per una rasatura precisa e confortevole
- Rade anche i peli più corti

Facilità d'uso

- Rasoio lavabile con sistema QuickRinse
- Oltre 40 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

In evidenza

con sistema Aquatec wet & dry



Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle, anche sotto la doccia.

Sistema di protezione della pelle



Le testine arrotondate rispettano la pelle riducendo al minimo la pressione e adattandosi alle linee del volto per limitare le irritazioni.

Azione Super Lift & Cut



Per una rasatura accurata, il sistema integrato a due lame di cui è dotato il nostro rasoio elettrico solleva il pelo per un taglio confortevole e preciso.

Sistema di taglio DualPrecision



Le testine di rasatura DualPrecision sono dotate di fessure per radere i peli di lunghezza normale e fori per i peli più corti.

Completamente impermeabile



Grazie al sistema QuickRinse può essere pulito sotto l'acqua corrente e utilizzato sotto la doccia.

Oltre 40 minuti di rasatura senza filo



Oltre 40 minuti di autonomia senza filo per 14 rasature. Si ricarica completamente in 8 ore ed è quindi sempre pronto all'uso.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Super Lift&Cut
Segue le linee del volto: Sistema Dynamic per il contorno del viso

Facilità d'uso

Display: 1 indicatore LED, Indicazione batteria carica, Indicazione batteria scarica, Indicazione ricarica in corso

Carica: Ricaricabile, Funzionamento ricaricabile (senza filo)

Pulizia: Vano di raccolta peli a risciacquo veloce. Completamente impermeabile

Tempo di rasatura: Circa 40 minuti

Tempo di carica: 8 ore

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio di protezione

Design

Rifiniture: Pannello decorato con rilievi neri, Rivestimento anteriore (liscio) nero

Colore: Black

Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in gomma

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Tipo di batteria: Ioni di litio

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Alimentazione in stand-by: 0,5 W

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno con HQ8

