

PHILIPS

Máy cạo râu khô và ướt

AquaTouch

Đầu cạo Linh hoạt Nâng và Cắt

Chạy bằng pin được 40 phút/sạc 8 giờ

Đầu tỉa tóc mai và ria mép



AT756/16



Bảo vệ tốt làn da, cạo êm ái

Giờ đây, hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi cạo râu mà không tổn hại cho làn da. Đầu брит Aquatec bảo đảm thoải mái khi cạo khô và khoan khoái khi cạo ướt. Dùng cạo ướt với kem cạo râu hoặc bọt cạo để da dễ chịu hơn.

Cũng dùng cạo ướt để da dễ chịu hơn

- Aquatec: sáng khoái khi cạo râu ướt với bọt cạo râu hoặc cạo râu khô dễ dàng

Cạo râu êm ái

- Lưỡi cạo Nâng và Cắt nâng râu lên để cắt, giúp cạo sát da

Bảo vệ làn da

- Lược êm ái trên đường cong khuôn mặt

Dễ sử dụng

- 40 phút cạo râu, 8 giờ sạc
- Máy cạo râu có thể rửa sạch với hệ thống QuickRinse
- Thật hoàn hảo cho việc cắt tỉa tóc mai và ria mép



asimpleswitch.com

Những nét chính

Aquatec khô & ướt



Đầu брит Aquatec trên máy cạo râu giúp cho máy có khả năng chống thấm nước 100%. Dùng máy cạo râu trong khi tắm cùng với kem hoặc bột cạo râu ưa thích của bạn giúp bảo vệ da tốt hơn. Một cách tự nhiên, bạn cũng có thể có được sự thuận tiện khi cạo râu khô. Sau khi cạo xong, bạn chỉ cần bật đầu cạo lên và rửa dưới vòi nước để làm sạch máy cạo râu một cách dễ dàng.

Lưới cạo Nâng và Cắt




Hệ thống lưới kép Nâng và Cắt nâng râu lên để cắt một cách thoải mái phần dưới da.

Hệ thống bảo vệ da



Đầu bảo vệ tròn, ma sát thấp sẽ điều chỉnh theo đường cong khuôn mặt để hạn chế tổn thương cho da.

Trên 40 phút cạo râu



Pin lithium-ion công suất cao, tiết kiệm năng lượng cho phép bạn cạo râu nhiều hơn trong mỗi lần sạc. Bạn sẽ có 45 phút cạo râu tương đương khoảng 14 lần cạo râu sau 8 giờ sạc.

Hoàn toàn không thấm nước



Với hệ thống QuickRinse để rửa sạch dưới vòi nước và có thể sử dụng khi tắm.

Đầu tỉa tóc mai và ria mép



Hoàn thiện vẻ đẹp của bạn với đầu tỉa tóc mai và ria mép. Thật hoàn hảo cho việc duy trì ria mép và cắt tỉa tóc mai.

Các thông số

Hiệu suất cạo râu

Hệ thống cạo râu: Lưới cạo Nâng và Cắt

Cạo râu theo đường viền: Phản hồi đường cong động

Tạo kiểu: Đầu tỉa tóc mai và ria mép tích hợp

SkinComfort: Hệ thống bảo vệ da, Aquatec Khô & Ướt

Dễ sử dụng

Màn hình: Chỉ báo 1 LED, Chỉ báo pin đầy, Chỉ báo pin yếu, Chỉ báo đang sạc pin

Sạc điện: Có thể sạc lại

Vệ sinh: Hoàn toàn không thấm nước, Khoang chứa râu QuickRinse

Thời gian cạo râu: 40+ phút, lên đến 14 lần cạo

Thời gian sạc: 8 giờ

Chỉ báo trên màn hình: Pin đầy, Pin yếu, Sạc điện

Hoạt động: Sử dụng không dây, Pin sạc

Khô và ướt

Thiết kế

Hoàn thiện: NA

Màu sắc: NA

Tay nắm: Nắm kẹp bằng cao su, Tay cầm dễ dàng thuận tiện

Phụ kiện

Bảo trì: Đầu cạo vệ sinh, Nắp bảo vệ

Dịch vụ

Đầu cạo thay thế: HQ8 được thay thế bằng SH50

Bảo hành: Bảo hành 2 năm

Các đầu thay thế: Thay thế 2 năm một lần bằng HQ8

Công suất

Điện áp tự động: 100-240 V

Nguồn chò: < 0,25 W

Tiêu hao điện tối đa: 5,4 W



asimpleswitch.com

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2. Bằng cách nào? Các sản phẩm này được cải thiện đáng kể về tiêu chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử dụng năng lượng, Bao bì, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụng.