

PHILIPS

golarka elektryczna —
na sucho/na mokro

AquaTouch

Ostrza DualPrecision

Elastyczne głowice golące



AT890/16



Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki do golenia

Ciesz się odświeżającym goleniem, nie martwiąc się o skaleczenia dzięki tej golarce. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro. Do golenia na mokro zalecamy zastosowanie żelu lub pianki, aby zapewnić skórze dodatkowy komfort.

Golenie również na mokro — dodatkowy komfort dla skóry

- Aquatec — odświeżające golenie na mokro z pianką lub łatwe golenie na sucho

Gładkie golenie

- System DualPrecision skutecznie goli długie włoski i krótki zarost
- Ostrza Super Lift&Cut unoszą włoski, co zapewnia dokładniejsze golenie

Łatwa obsługa

- 50 minut działania po 1 godzinie ładowania
- Golarka z możliwością mycia w wodzie i systemem QuickRinse
- Idealnie nadaje się do przycinania bokobrodów i wąsów
- Szybkie, 3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

Ochrona skóry

- Golarka płynnie dopasowuje się do kształtu twarzy



asimpleswitch.com

Zalety

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i na mokro




Dzięki uszczelnieniu Aquatec golarzka jest w 100% wodoodporna. Można używać jej pod prysznicem z ulubionym żelem lub pianką do golenia, aby dodatkowo chronić skórę. Można również wygodnie golić się na sucho. Po zakończeniu wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod bieżącą wodą, aby w prosty sposób wyczyścić golarzkę.

Ostrza DualPrecision



Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.

Ponad 50 minut działania



Energooszczędny i wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia więcej cykli golenia po każdym ładowaniu. Godzinne ładowanie

daje nawet 50 minut pracy, co wystarcza na 17 cykli golenia. Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno golenie.

W pełni wodoszczelna

System QuickRinse umożliwia mycie pod bieżącą wodą i używanie pod prysznicem

System ochrony skóry



Zaokrąglone głowice zmniejszają tarcie i dopasowują się do kształtu twarzy, zapobiegając uszkodzeniu skóry.

Super Lift&Cut Action



Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając prawdziwą gładkość.

Wysuwany trymer

Dopełnij dzieła za pomocą wysuwanego trymera. Nadaje się on doskonale do regulacji wąsów i przycinania bokobrodów.

Szybkie ładowanie na jedno golenie



3-minutowe ładowanie zapewnia moc wystarczającą na pojedyncze golenie. To pozwala szybko się ogolić, nawet jeśli akumulator jest wyczerpany.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,
Nasadka zabezpieczająca

Wzornictwo

Uchwyt: Wygodny chwyt

Wykończenie: nie dot.

Kolor: nie dot.

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho

Czyszczenie: W pełni wodoszczelna, Komora na włosy z systemem QuickRinse

Wyświetlacz: 1 wskaźnik LED, Wskaźnik pełnego naładowania, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik szybkiego naładowania

Eksplatacja: Akumulator, Zasilanie akumulatorowe

Wskazania na wyświetlaczu: Niski poziom naładowania akumulatora, Ładowanie, Akumulator w pełni naładowany, Wskaźnik wymiany głowic golących

Czas golenia: Ponad 50 minut (wystarcza na 17 cykli golenia)

Czas ładowania: 1 godzina, Szybkie, 3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Typ baterii: Litowo-jonowa

Maksymalny pobór mocy: 5,4 W

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Serwis

Wymienne głowice: Wymieniaj co 2 lata na głowicę HQ8

Doskonałe golenie

System golenia: Głowice DualPrecision, Super Lift&Cut

Dopasowuje się do kształtu twarzy: Dynamic Contour Response

Stylizacja: Zintegrowany wysuwany trymer

