

PHILIPS

электробритва: сухое/
влажное бритье

AquaTouch

Система DualPrecision

Плавающие головки



AT890/16



Превосходная защита кожи, гладкое бритье влажное бритье с гелем или пеной для бритья

Насладитесь освежающим бритьем, не повреждая кожу, благодаря этой бритве для сухого и влажного бритья. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья.

Влажное бритье обеспечивает дополнительный комфорт для кожи

- Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

Гладкое бритье

- Система DualPrecision эффективно сбивает длинные волосы и короткую щетину
- Лезвия Super Lift&Cut приподнимают волосы для более гладкого бритья

Удобство использования

- 50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час
- Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой
- Идеально для подравнивания висков и усов
- Быстрая зарядка в течение 3 минут для 1 сеанса бритья

Защита кожи

- Плавно скользит, повторяя контуры лица



asimpleswitch.com

Особенности

Aquatec для сухого и влажного бритья




Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

Лезвия Dual Precision



Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волосы. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

Более 50 минут в режиме бритья



Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора (примерно 17 сеансов бритья). А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

Полностью водонепроницаемая

Система QuickRinse позволяет промывать бритву под струей воды и использовать в душе

Система защиты кожи



Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.

Система Super Lift&Cut



Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

Откидной триммер

Создайте законченный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья



Быстрая зарядка в течение 3 минут обеспечивает достаточный заряд электробритвы для 1 сеанса бритья. Будьте уверены — вы никогда не опоздаете, даже если аккумулятор разряжен.

Характеристики

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки, Защитный колпачок

Дизайн

Ручка: Удобный захват

Отделка: Нет данных

цвет: Нет данных

Удобство использования

Сухой и влажный уход: Да

Очистка: Полностью водонепроницаемая, Быстрая очистка отсека для волос

Дисплей: 1 светодиодный индикатор, Индикация полного заряда аккумулятора, Индикация низкого уровня заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикатор быстрой зарядки

При работе: Аккумулятор, Питание от аккумулятора

Индикаторы дисплея: Аккумулятор разряжен, Зарядка, Аккумулятор заряжен, Необходима замена бритвенных головок

Время работы бритвы: Более 50 минут, до 17 сеансов

Время зарядки: 1 час, Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья

Питание

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Тип элемента питания: Литий-ионный

Максимальная потребляемая мощность: 5,4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 Вт

Обслуживание

Сменные бритвенные головки: Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

Качество бритья

Бритвенная система: Головки DualPrecision, Система Super Lift&Cut

Повторение контуров лица: Dynamic Contour Response

Укладка: Встроенная насадка-триммер



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

