

飞利浦 Turbo
反渗透净水器

600GPD* 无水箱
去除超过 99.9% 的重金属
1.6 升 / 分钟, 即时尽享新鲜净
水
3 年 RO 过滤网使用寿命

AUT3011



更纯净的水, 让您安心享用

可去除 99.9% 的重金属

飞利浦 AUT3011/00 采用长达 3 年使用寿命的 RO 滤芯, 可有效减少重金属、病毒、细菌和其他有害颗粒物。智能控制系统让您可以即时安心地享用更纯净、更新鲜的水。

更纯净的水

- 去除小至 0.0001 微米的超细有害物质
- 高流量无水箱系统, 即时提供新鲜水
- 废水比 1.5:1, 净水效率高于 60%
- 3 年 RO 过滤网使用寿命 *

安心享用

- ClearSmart
- 经过优化的集成式水路, 可防止漏水

轻松获得

- QuickTwist 机制, 让更换滤芯更方便

PHILIPS

反渗透净水器

600GPD* 无水箱 去除超过 99.9% 的重金属, 1.6 升 / 分钟, 即时尽享新鲜净水, 3 年 RO 过滤网使用寿命

规格

普通参数

- 更换滤芯: AUT760/00, WP3965/00, WVP3966/00
- 额定水流速: 1.58 升 / 分钟
- 实际的水流速: 1.60 升 / 分钟
- 废水比: 1.5:1
- 水箱容量: N

滤网规格

- 滤芯使用寿命: RO: 约 3 年
- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- RO 膜规格: 600 加仑

原产地

- 净水机: 中国
- 替换滤芯: 中国

净化系统

- 去除重金属*: > 99.9%
- 细菌去除 (大肠杆菌群): > 99.999%
- 氯去除: > 99%
- 病毒去除 (MS2): > 99.999%
- 农药去除 (灭草松): > 99.9%
- 去除三氯甲烷: > 99.999%
- 四氯化碳: > 99.999%
- 水垢减少

入水条件

- 入水压力: 1.5-4 巴
- 入水温度: 5-38 °C
- 入水水质: 市政自来水

功率

- 主电源: 220V/50Hz

AUT3011/00

产品亮点

AquaShield RO

AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属 (铅、汞、砷、六价铬 > 99.9%*)、细菌 (大肠杆菌 > 99.999%*)、病毒 (MS2 > 99.999%*)、农药 (灭草松 > 99.9%*)、残余氯 (> 99%*)、有机物 (三氯甲烷、四氯化碳 > 99.999%*)，并且有效降低水的硬度，以便去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 净化系统，您的家人可以享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

即时水流技术

飞利浦 AUT3011/00 搭载即时水流技术，可在 RO 滤芯的使用寿命期间实现 1.6 升 / 分钟* 的流速。无水箱系统可防止水在较长的存储过程中受到二次污染。只需拧开水龙头，飞利浦即时水流技术就能为您提供更纯净的水。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1，净水效率高于 60%，可节省成本和环保支出。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒更加易于日常使用，让您免除后顾之忧。系统能够自动冲洗杂质，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。净水更换提醒指示灯和智能锁可让您了解应该何时更换滤芯。如果未及时更换滤芯，产品将停止工作，以避免使用过期过滤网造成的水污染。渗漏防护系统：配备专业传感器，可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。

QuickTwist 滤芯更换

为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯，而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。

集成式水路

经过改善的集成式水路设计将连接器数量减少到 7 个，可防止漏水。



发行日期 2021-02-18

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 001 60492
EAN: 69 71837 08178 1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 600GPD: 600 加仑 / 天, 如果此净水器运行 24 小时, 则可以产生 600 加仑净水。*RO: 反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
* RO: 反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
* 1.6 升 / 分钟: 根据 SGS: ASH18-064580-01、ASH18-064580-02 的测试结果计算得出。
* 3 年: 在实验室条件下使用北京的市政自来水, 每日耗水量不超过 10 升, 此 RO 过滤网可使用 3 年 (11000 升 / 10 升 / 365 天 = 3 年)。测试数据来源于 SGS: ASH18-064580-01、ASH18-064580-02。
* 重金属包括铅、汞、砷、和六价铬。
* UTS: 水槽下方。
* 所有去除率均符合 SGS 测试报告: ASH19-000542-01、ASH19-000542-02
* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。