

BALADEUR CD

AX 5001



### Caractéristiques Techniques

- LEGER ET ULTRA COMPACT
- ANTICHOC ELECTRONIQUE (ESP<sup>4</sup>) DE 45 SECONDES
- 30 PLAGES PROGRAMMABLES
- SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB)
- COMPATIBLE CD-RW

Date d'introduction

FEVRIER 2001



**PHILIPS**

*Faisons toujours mieux.*

## CD

Convertisseur D/A 1 bit  
Système électronique d'absorption des chocs avec mémoire tampon de 45 secondes (ESP<sup>4</sup>)  
Programmable 30 plages  
Lecture aléatoire des plages (Shuffle)  
Répétition d'une plage ou du disque (Repeat)  
Lecture des premières secondes de chaque plage (Introsan)  
Saut de plage avant/arrière et recherche avant/arrière dans la plage  
Touche de verrouillage des fonctions (Hold)  
Reprise de lecture (Resume)  
Afficheur LCD multifonctions  
Coupure automatique de l'alimentation en cas de non utilisation de l'appareil  
Témoin d'usure de batteries  
Autonomie : 22 heures (avec ESP<sup>4</sup>)  
Revêtement spécial résistant aux hautes températures  
Volume sonore limité < 100 dB SPL

## ALIMENTATIONS

Interne : 2 piles 1,5 V type R6  
Externe : adaptateur secteur 4,5 V

## CONNEXIONS

Sortie casque/ligne : jack Ø 3,5 mm stéréo  
Alimentation : 4,5 V-Ø 4 mm, centre "+"

## DIMENSIONS

Produit L x H x P : 135 x 30 x 125 mm  
Emballage L x H x P : 245 x 49 x 140 mm  
Quantité par carton : 6  
Carton de 6 - L x H x P : 253 x 156 x 304mm

## POIDS

Produit (sans piles) : 230 g  
Produit + accessoires : 526 g  
Carton de 6 : 4,1 kg

## LIVRE AVEC

Ecouteurs stéréo  
Clip ceinture  
Adaptateur secteur AC/DC

## ACCESSOIRES

Adaptateur alim allume cigare AY3545

## CODE EAN

8710101376851

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



# PHILIPS