

RADIO CASSETTE CD

AZ 1007



Caractéristiques Techniques

- LECTEUR CD
- PUISSANCE 20 W PMPO
- TUNER ANALOGIQUE PO/GO/FM
- SURAMPLIFICATION DES BASSES
- COULEUR SILVER

Date d'introduction
JUN 2000



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Programmable 20 plages
Lecture aléatoire des plages (shuffle)
Fonction répétition (plage, disque, programme)
CD synchro

PLATINE CASSETTE

Mono platine cassette stéréo
Cassette type I
Arrêt automatique en fin de bande
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

TUNER

Analogique FM stéréo/PO
Antenne télescopique pour réception FM

AMPLIFICATEUR

Puissance 2 x 1 W RMS/20 W PMPO
Suramplification des basses (DBB)

AFFICHEUR

Afficheur LCD 2 digits

ENCEINTES

2 haut-parleurs large bande 100 mm
Grilles métal

CONNEXION

Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

ALIMENTATION

Secteur : 230 V/50 Hz
Piles : 6 x 1,5 V type R20

GENERALITES

Dimensions L x H x P

- produit : 40 x 23,5 x 16,3 cm
- emballage : 47,2 x 26,8 x 21,1 cm

Poids produit : 2,7 kg

Quantité par carton : 1

CODE EAN

8710101373317

