

RADIO CASSETTE CD

AZ 1015



### Caractéristiques Techniques

- LECTEUR CD
- PUISSANCE 30 W PMPO
- TUNER ANALOGIQUE PO/FM
- SURAMPLIFICATION DES BASSES
- ENCEINTES FIXES BASS REFLEX
- TELECOMMANDE 8 TOUCHES

Date d'introduction

MAI 1999



**PHILIPS**

*Faisons toujours mieux.*

## LECTEUR CD

Programmable 20 plages  
Lecture aléatoire des plages (shuffle)  
Fonction répétition (page, disque, programme)  
Saut de plages avant/arrière  
Recherche avant/arrière dans la plage  
CD synchro

## PLATINE CASSETTE

Mono platine cassette stéréo  
Cassette type I  
Arrêt automatique en fin de bande  
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement

## TELECOMMANDE

Télécommande 8 touches (CD)

## TUNER

Analogique FM stéréo/PO  
Antenne télescopique pour réception FM  
Ferrocapteur pour réception PO

## AMPLIFICATEUR

Puissance 2 x 1,6 W RMS/30 W PMPO  
Suramplification des basses (DBB)

## AFFICHEUR

Afficheur : LCD 2 digits

## ENCEINTES

Fixes 2 X BASS REFLEX  
2 haut-parleurs large bande 100 mm  
Grilles métal

## CONNEXION

Sortie casque : jack Ø 3,5 mm stéréo

## ALIMENTATION

Secteur : 230 V/50 Hz  
Piles : 6 x 1,5 V type R20

## GENERALITES

Dimensions :  
produit L x H x P : 47 x 17,5 x 25 cm  
emballage L x H x P : 52,2 x 21,8 x 31,1 cm  
Poids :  
produit : 3,6 kg  
emballé : 4,7 kg  
Quantité par carton : 1

## CODE EAN

8710101356211

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



# PHILIPS